



GreenSpace: solución sostenible de alta eficiencia

GreenSpace

Los clientes desean encontrar el balance ideal entre su inversión inicial y el coste de la instalación durante su vida útil. GreenSpace es un downlight económico y sostenible que puede emplearse para sustituir los downlights con tecnología convencional CFL en aplicaciones de iluminación general. Cuenta con la tecnología LED más avanzada, que permite un consumo energético muy reducido y a la vez una potencia constante y un buen índice de reproducción cromática. La prolongada vida útil del producto también lo convierte en una auténtica solución de tipo "instalar y olvidarse".

Beneficios

- Alta eficacia de sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Hasta un 70% de ahorro de energía: coste total de propiedad amortizado en menos de dos años
- Cumple las normas de iluminación para oficinas, con rendimiento de color estable y alta reproducción cromática

Características

- Tecnología LED duradera de eficiencia energética
- Sistema de alta eficacia: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Rendimiento de color estable y alta reproducción cromática
- Disponible con IP44 o iluminación de emergencia
- Disponible en versiones de UGR22 y UGR19

Aplicaciones

- Oficinas
- Sector minorista
- Hoteles y hospitales

Versions



Standard GreenSpace Surface Mounted



Standard GreenSpace Pendant



Greenspace Mini DN462B with Polycarbonate Cover Opal



Standard GreenSpace Track Mounted



Standard GreenSpace Surface Mounted




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-
DPP.TIF



Detalles del producto



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Equipo	-
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Tipo de óptica	-
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Información general (1/2)

Order Code	Full Product Name	Certificado ENEC	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Código de familias de lámparas
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S

Order Code	Full Product Name	Certificado ENEC	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Código de familias de lámparas
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56473200	DN470P LED20S/830 DIA- VLC D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA- VLC D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA- VLC D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA- VLC D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Certificado ENEC	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Código de familias de lámparas
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S

Order Code	Full Product Name	Certificado ENEC	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Código de familias de lámparas
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA- VLC D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Certificado ENEC	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Código de familias de lámparas
56481700	DN470P LED20S/840 DIA- VLC D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	LED11S
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED11S
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Certificado ENEC	-	Temperatura 650 °C, duración 30 s	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Certificado ENEC	-	Temperatura 750 °C, duración 5 s	LED20S
56485500	DN470T LED20S/830 DIA- VLC D22H16 5C6 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56487900	DN470T LED20S/840 DIA- VLC D22H16 5C6 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Certificado ENEC	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Código de familias de lámparas
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA- VLC D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA- VLC D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56451000	DN470C LED20S/830 DIA- VLC D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56457200	DN470C LED20S/840 DIA- VLC D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	LED20S
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	LED20S
38949900	DN470T LED20S/830 DIA- VLC D22H16 5C6 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	LED20S

Order Code	Full Product Name	Certificado ENEC	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Código de familias de lámparas
38950500	DN470T LED20S/840 DIA- VLC D22H16 5C6 BK	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	LED20S
56474900	DN470P LED20S/830 DIA- VLC D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56480000	DN470P LED20S/840 DIA- VLC D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA- VLC D22H16 5C6 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA- VLC D22H16 5C6 WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Certificado ENEC	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 5 s	-

					Código de familias de lámparas
Order Code	Full Product Name	Certificado ENEC	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	
56492300	DN470T	Certificado	Para su montaje en	Temperatura 650 °C,	-
	LED20S/840 PSU	ENEC	superficies	duración 5 s	
	D22H16 3C WH		normalmente inflamables		

Información general (2/2)

Código de gama de producto			Código de gama de producto		
Order Code	Full Product Name		Order Code	Full Product Name	
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B	79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B	79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B	79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B	94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B	94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B	94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B	94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B	56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B	79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B	79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B	79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B	79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B	79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B	01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	DN472B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B	01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	DN472B
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B	79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B	79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B	56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B	56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B	56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B	56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B	56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	DN470B	56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B	56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B	56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B	56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B	56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B	56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	-
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	-
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

Datos técnicos de la luz (1/2)

	Full Product	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Name	de luz	(Nom)	(nom.)	luminoso
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	118 lm/W	1.150 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	123 lm/W	1.200 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.200 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	122 lm/W	1.250 lm
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.200 lm
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	122 lm/W	1.250 lm
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	88 °	3000 K	127 lm/W	2.100 lm

	Full Product	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Name	de luz	(Nom)	(nom.)	luminoso
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	88 °	3000 K	125 lm/W	2.100 lm
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	88 °	4000 K	133 lm/W	2.200 lm
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	88 °	4000 K	131 lm/W	2.200 lm
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56455800	DN470C LED20S/840	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
	DIA-VLC D22H16 BK				
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	95 lm/W	1.950 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	121 lm/W	1.850 lm
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	125 lm/W	1.900 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	124 lm/W	2.800 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	131 lm/W	2.950 lm
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	124 lm/W	2.800 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	131 lm/W	2.950 lm
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	129 lm/W	2.900 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	133 lm/W	3.000 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	128 lm/W	2.900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	3.100 lm
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	128 lm/W	2.900 lm

		Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name				
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	137 lm/W	3.100 lm
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	88 °	3000 K	127 lm/W	2.100 lm
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	88 °	3000 K	125 lm/W	2.100 lm
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	88 °	4000 K	133 lm/W	2.200 lm
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	88 °	4000 K	131 lm/W	2.200 lm
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	123 lm/W	1.200 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- °	4000 K	128 lm/W	1.250 lm

		Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name				
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	127 lm/W	1.300 lm
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	127 lm/W	1.300 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	113 lm/W	1.100 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	118 lm/W	1.150 lm
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	3000 K	109 lm/W	1.050 lm
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	4000 K	114 lm/W	1.100 lm
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	- °	3000 K	106 lm/W	2.050 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	109 lm/W	2.100 lm
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 SC6 GR	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 SC6 GR	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
38950500	DN470T LED20S/840	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
	DIA-VLC D22H16 5C6 BK				
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	88 °	3000 K	127 lm/W	2.100 lm
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	88 °	3000 K	125 lm/W	2.100 lm
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	88 °	4000 K	133 lm/W	2.200 lm
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	88 °	4000 K	131 lm/W	2.200 lm
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 °	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	120 °	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2.300 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
56461900	DN471C LED20S/830 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56467100	DN471C LED20S/840 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56473200	DN470P LED20S/830 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56479400	DN470P LED20S/840 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56449700	DN470C LED20S/830 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56455800	DN470C LED20S/840 DIA- VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
98324600	DN471B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01308700	DN470B LED30S/840 PSD- E C WH P	-	-	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA- VLC D22H16 WH	-	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-	-	0,4
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-	-	0,4
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-	1	0,4
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-	1	0,4
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-	1	0,4
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Número de fuentes de luz	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1	1	0,4
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1	1	0,4
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0,4
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0,4
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0,4
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0,4
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-	1	0,4
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-	1	0,4

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	9,7 W
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	9,7 W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 a 240 V	16,2 W
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 a 240 V	16,4 W
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 a 240 V	16,2 W
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 a 240 V	16,4 W
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 a 240 V	16,2 W
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 a 240 V	16,4 W
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 a 240 V	16,2 W
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 a 240 V	16,4 W
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 a 240 V	16,2 W
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 a 240 V	16,4 W
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 a 240 V	16,2 W
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 a 240 V	16,4 W
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	15,2 W
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	15,2 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	22,5 W
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	22,5 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	15,2 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	15,2 W
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	22,5 W
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 a 240 V	16,2 W
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 a 240 V	16,4 W
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 a 240 V	16,2 W
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 a 240 V	16,4 W
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 a 240 V	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 a 240 V	16,4 W
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 a 240 V	16,2 W
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 a 240 V	16,4 W
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 a 240 V	9,7 W
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 a 240 V	9,7 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	9,6 W
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	220-240 V	9,6 W
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	220 a 240 V	16,2 W
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	220 a 240 V	16,2 W
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	220 a 240 V	16,4 W
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	220 a 240 V	16,4 W
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 a 240 V	16,2 W
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 a 240 V	16,4 W

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 a 240 V	16,2 W
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 a 240 V	16,4 W
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 a 240 V	16,2 W
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 a 240 V	16,4 W
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 a 240 V	16,2 W
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 a 240 V	16,4 W
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	220 a 240 V	16,4 W
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	220 a 240 V	16,4 W
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 a 240 V	16,2 W
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 a 240 V	16,2 W
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 a 240 V	16,2 W
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 a 240 V	16,4 W
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 a 240 V	16,2 W
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 a 240 V	16,4 W
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 a 240 V	16,2 W
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 a 240 V	16,4 W
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 a 240 V	16,2 W
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 a 240 V	16,4 W
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 a 240 V	16,2 W
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 a 240 V	16,2 W
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	220 a 240 V	16,4 W
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	220 a 240 V	16,4 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 °C a +40 °C
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 °C a +40 °C
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 °C a +40 °C
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 °C a +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 °C a +40 °C
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 °C a +40 °C
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	+10 °C a +40 °C
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	+10 °C a +40 °C
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 °C a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	+10 °C a +40 °C
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	+10 °C a +40 °C
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	+10 °C a +40 °C
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	+10 °C a +40 °C
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 °C a +40 °C
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	+10 °C a +40 °C
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	+10 °C a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 °C a +40 °C
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 °C a +40 °C
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 °C a +40 °C
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 °C a +40 °C
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 °C a +40 °C
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	+10 °C a +40 °C
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	+10 °C a +40 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Sí
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Sí
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	No
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	No
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	No
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Sí
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	No
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Sí
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	No
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Sí
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	No
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Sí
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	No
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Sí
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	No
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Sí
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	No
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Sí
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Sí
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Sí
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	No
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	No
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	No
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	No
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Sí
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Sí
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Sí
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Sí
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	No
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	No
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	No
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	No
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	No
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	No
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	No
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	No
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Si
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Si
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	No
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	No
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	No
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	No
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	No
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Si
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Si
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	No
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	No
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Si
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	No
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	No
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	No
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	No
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	No
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Si
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	No
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	No
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	No
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Si
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	No
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	No
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	No
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	No
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Si
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	No
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Si
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	No
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	No
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	No

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Blanco
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Blanco
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Blanco
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Blanco
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Blanco
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Blanco
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Negro
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Negro
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Negro
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Negro
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Negro
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Negro
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Negro
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Negro
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Negro
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Negro
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Negro
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Negro
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Blanco
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Blanco
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Blanco
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Blanco
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Blanco
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Blanco
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Blanco
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Blanco
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Blanco
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	Blanco
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Blanco
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Blanco
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Blanco
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Blanco
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Blanco
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Blanco
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Blanco
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Blanco
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Blanco
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Blanco
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Blanco
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Blanco
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Blanco
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Blanco
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Blanco
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Blanco
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Blanco
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Blanco
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Blanco
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Blanco
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Blanco
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Blanco
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Blanco
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Blanco
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Blanco
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	Blanco
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	Blanco
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Blanco
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Blanco
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Gris
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Gris
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Gris

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Gris
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Gris
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Gris
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Blanco
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Blanco
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Blanco
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Blanco
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Negro
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Negro
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Negro
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Negro
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Gris
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Gris
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Gris
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Gris
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Gris
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Blanco
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Blanco
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Blanco
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Blanco

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	IK02	IP20
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	IK02	IP20
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	IK02	IP20
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Índice de protección	Código de
		frente a choque mecánico	protección de entrada
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Índice de protección	Código de
		frente a choque mecánico	protección de entrada
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver 5.000 h
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	-
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver	
		5.000 h	
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1 %	
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1 %	
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %	
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %	
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación	Adecuado para conmutación	
			aleatoria	
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Sí	
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Sí	
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No aplicable	Sí	
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	No aplicable	Sí	
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí	
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí	
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí	
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí	
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No	
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	No aplicable	No	
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No	
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	No aplicable	No	
56473200	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No	
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	No aplicable	No	
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No	
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	No aplicable	No	
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No	
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	No aplicable	No	
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	No	

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver	
		5.000 h	
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-	
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-	

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación	Adecuado para conmutación	
			aleatoria	
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	No aplicable	No	
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Sí	
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Sí	
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Sí	
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No aplicable	Sí	
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No aplicable	Sí	
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí	
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí	
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí	
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí	
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí	
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí	
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí	
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí	
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Sí	
01291200	DN470B LED30S/830 PSD-E C WH P	1%	Sí	
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Sí	
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	1%	Sí	
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	No aplicable	Sí	
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	No aplicable	Sí	
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí	
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí	

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación	Adecuado para conmutación aleatoria
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	No aplicable	No
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	No aplicable	No
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	No aplicable	No
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	No aplicable	No
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Sí
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Sí
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	No aplicable	Sí
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	No aplicable	Sí
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	No aplicable	Sí
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	No aplicable	Sí
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	No aplicable	Sí
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	No aplicable	Sí
01311700	DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P	1%	Sí
01312400	DN472B LED11S/840 PSD-E C WH PCO P	1%	Sí
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	No aplicable	Sí
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	No aplicable	Sí

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación	Adecuado para conmutación aleatoria
56485500	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	1%	No
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	1%	No
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	No aplicable	No
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	No aplicable	No
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	No aplicable	No
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	No aplicable	No
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	No aplicable	No
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	No
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	No aplicable	No
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	No aplicable	No
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	No aplicable	No
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	No
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	No
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	No aplicable	No
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	No aplicable	No
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	No aplicable	No
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	No
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	No aplicable	No
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	No

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación	Adecuado para conmutación aleatoria
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	No
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	No aplicable	No

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación	Adecuado para conmutación aleatoria
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	No aplicable	No

