



GreenSpace – soluție LED durabilă, cu eficiență sporită

GreenSpace

GreenSpace este soluția perfectă pentru clienții care doresc să atingă echilibrul ideal între investiția inițială și costul instalării pe durata de viață, în timp ce acoperă numeroase aplicații. GreenSpace dispune de cea mai recentă tehnologie LED, care permite un consum de energie foarte redus. Datorită potrivirii sale perfecte, veți beneficia de un aparat de iluminat orientat în jos, cu LED, care se potrivește întotdeauna și, în același timp, arată perfect. Această potrivire perfectă este disponibilă pentru dimensiuni de deschidere de la 150 mm până la 280 mm. GreenSpace este proiectat pentru economie circulară cu performanță optimizată, durată de viață extinsă datorită opțiunilor de modernizare și integrare, precum și ușurința personalizării, reciclării și dezasamblării. Carcasa și rama sunt fabricate din deșeurile de producție ale plăcilor de polycarbonat care sunt recuperate de la piscine, șoproane auto și panourile publicitare luminoase. Iar datorită duratei sale mari de viață, acest produs este o veritabilă soluție pe care o puteți monta, fără să vă mai preocupe ulterior.

Beneficii

- Raport bun calitate – pret
- Perioadă scurtă de recuperare a investiției datorită economiilor crescute de energie și duratei lungi de viață
- Gamă largă de opțiuni de montaj pentru a se potrivi diferitelor tipuri de tavane
- Potrivire perfectă pentru proiectele de montare pe vechile instalații (dimensiuni personalizate), care asigură o instalare mai rapidă
- Opțiuni variate de fluxuri luminoase pentru a se potrivi nevoilor diferitelor aplicații
- În conformitate cu normele pentru spații de birouri, cu performanță stabilă a culorii și distribuție largă a luminii

Caracteristici

- Dimensiuni mini (DN460B) și compacte (DN470B) pentru încastrare
- Sunt disponibile variante cu montaj pe suprafețe, cu șină și suspendate; LED20S)
- Dimensiuni de deschidere personalizate cuprinse între 150 mm și 280 mm, fiind disponibile 28 de dimensiuni în total
- Randament sporit al sistemului: până la 131 lm/W
- Varianta UGR19 cu inel anti-orbire
- Disponibilă în variantă de 3000 de lumeni pentru a acoperi aplicațiile cu tavane mai înalte
- Opțiuni de culoare: alb, argintiu și negru
- Este disponibilă varianta IP54 cu difuzor frontal și opțiune de iluminare de urgență
- Se poate configura cu mai multe tipuri de balasturi, cum ar fi DALI, POE și fără fir cu InterAct Ready
- Instalare rapidă datorită varietății de conexiuni și cabluri

Cerere

- Birouri
- Magazine
- Hoteluri
- Spitale

Versions



Standard GreenSpace Surface Mounted



Standard GreenSpace Pendant



Greenspace EU gen 2-DN462B




Greenspace Mini DN462B with Polycarbonate Cover Opal

Versions



Greenspace Compact DN472B with
Poycarbonate Cover Opal

Cote



Detalii produs

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-
DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-
DPP.TIF



Detalii produs



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF

Informații generale

Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Echipament	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tip de sistem optic	-

Funcționare și sistem electric

Frecvență linie	50 to 60 Hz
-----------------	-------------

Aprobare și aplicație

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
------------------------	-----------------------

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

Informații generale (1/2)

Order Code	Full Product Name	Marcaj ENEC	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență	Cod familie lămpi
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED11S
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED11S
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Marcaj ENEC	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 5 s	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-

Order Code	Full Product Name	Marcaj ENEC	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență	Cod familie lămpi
98330700	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Marcaj ENEC	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 5 s	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU- E C WH PCC P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED11S
38463000	DN462B LED11S/840 PSU- E C PCC WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED11S
79319700	DN460B LED11S/830 PSU- E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	LED11S
79320300	DN460B LED11S/840 PSU- E C WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED11S
79340100	DN460B LED11S/840 PSU- E C ELP3 WH P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED11S
79336400	DN462B LED11S/840 PSU- E C WH PCO P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED11S
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Marcaj ENEC	-	Temperatură 750 °C, durată 5 s	LED20S

Informații generale (2/2)

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product	Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Randament luminos	Flux luminos
	Name	sursă de lumină	corelată (nom.)	(nominal) (nom.)	
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	118 lm/W	1.250 lm
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	122 lm/W	2.200 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	118 lm/W	1.200 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	122 lm/W	1.250 lm
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	88 °	4000 K	133 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product	Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	Randament luminos	Flux luminos
	Name	sursă de lumină	corelată (nom.)	(nominal) (nom.)	
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	117 lm/W	1.900 lm
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	120 lm/W	1.950 lm
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	120 lm/W	1.900 lm
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	123 lm/W	1.950 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm
38475300	DN473B LED20S/840	- °	4000 K	125 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
	PSU-E C WH PCC P				
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	– °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	– °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	– °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	– °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	– °	3000 K	124 lm/W	2.800 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	– °	4000 K	131 lm/W	2.950 lm
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	– °	4000 K	95 lm/W	1.950 lm
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	– °	3000 K	111 lm/W	1.800 lm
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	– °	4000 K	114 lm/W	1.850 lm
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	– °	4000 K	128 lm/W	3.000 lm
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	– °	3000 K	114 lm/W	1.800 lm
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	– °	4000 K	117 lm/W	1.850 lm
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	–	4000 K	128 lm/W	1.950 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	–	4000 K	133 lm/W	3.000 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	– °	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	– °	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	– °	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	– °	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	– °	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	– °	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	– °	3000 K	129 lm/W	2.900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	– °	4000 K	137 lm/W	3.100 lm
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
98292800	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	– °	3000 K	109 lm/W	1.150 lm
98294200	DN462B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	– °	4000 K	114 lm/W	1.200 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	– °	3000 K	123 lm/W	1.200 lm
38463000	DN462B LED11S/840	– °	4000 K	128 lm/W	1.250 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
	PSU-E C PCC WH P				
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	– °	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	– °	4000 K	127 lm/W	1.300 lm
79340100	DN460B LED11S/840	– °	4000 K	127 lm/W	1.300 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
	PSU-E C ELP3 WH P				
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	– °	4000 K	118 lm/W	1.150 lm
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	– °	4000 K	109 lm/W	2.100 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină	Valoare pălpăire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0,4
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină	Valoare pălpăire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină	Valoare pălpăire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	10,6 W
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	18 W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	De la 220 până la 240 V	16,2 W
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	De la 220 până la 240 V	15,2 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,5 W
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină	Valoare pălpăire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	16,2 W
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	23,5 W
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	22,5 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	De la 220 până la 240 V	15,2 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	De la 220 până la 240 V	15,2 W
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	De la 220 până la 240 V	16,2 W
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	10,6 W
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	De la 220 până la 240 V	9,7 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	De la 220 până la 240 V	9,7 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	10,2 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	De la +10 până la +40 °C
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	De la -15 până la +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	De la +10 până la +40 °C
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	De la +10 până la +40 °C
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	De la +10 până la +40 °C
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	De la +10 până la +40 °C
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	De la +10 până la +40 °C
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	De la +10 până la +40 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	De la +10 până la +40 °C
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	De la -15 până la +40 °C
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	De la -15 până la +40 °C
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	De la +10 până la +40 °C
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	De la +10 până la +40 °C
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	De la +10 până la +40 °C
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	De la +10 până la +40 °C
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	De la +10 până la +40 °C
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	De la -15 până la +40 °C
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	De la -15 până la +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	De la +10 până la +40 °C
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	De la +10 până la +40 °C
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	De la -15 până la +40 °C
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	De la -15 până la +40 °C

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Da
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nu
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nu
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Da
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Da
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Da
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Da
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Da
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Da
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nu
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nu
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nu
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nu
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nu
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nu
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nu
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Da
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Da
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Da
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Da
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Da
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nu
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nu
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nu
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nu
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nu
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nu
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nu
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nu
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Da
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Da
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nu
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nu
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nu
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nu
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nu
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nu
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Alb
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Alb
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Alb
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Alb
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Alb
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Negru
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Alb
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Alb
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Alb
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Alb
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Alb
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Alb
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Alb
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Alb
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Alb
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Alb
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Alb
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Alb
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Alb
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Alb
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Alb
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Alb
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Alb

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Alb
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Alb
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Alb
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	Alb
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Alb
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Alb
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Alb
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Alb
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Alb
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Alb
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Alb
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Alb
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Alb
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Alb
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Alb
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Alb
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Alb
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Alb
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Alb
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Alb
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Alb
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Alb

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție	
		împotriva impactului mecanic	Cod protecție împotriva infiltrărilor
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP54
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP54
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție	
		împotriva impactului mecanic	Cod protecție împotriva infiltrărilor
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Performanță în timp (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %

Condiții de utilizare

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Adecvat pentru comutare aleatorie
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Da
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Da
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Da
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Adecvat pentru comutare aleatorie
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nu
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	1%	Da
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Da
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Da
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Da

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Adecvat pentru comutare aleatorie
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Da
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Da
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nu se aplică	Da
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nu se aplică	Da
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nu se aplică	Da
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Da
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	1%	Da
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	1%	Da
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Da
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Da
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Da
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Da
01308700	DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P	1%	Da
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nu se aplică	Da

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Adecvat pentru comutare aleatorie
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nu se aplică	Da
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Nu se aplică	Da
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nu se aplică	Da
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nu
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Da
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Da
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nu se aplică	Da
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nu se aplică	Da
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nu se aplică	Da
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nu se aplică	Da
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nu se aplică	Da
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nu se aplică	Da

