



HID-DynaVision Xtreme til CPO – Xtreme-forkoblinger

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

Yderst pålidelige elektroniske forkoblinger til CPO-lyskilder; designet til at spare på energien ved at give bedre lyseffektivitet end magnetiske forkoblinger og reducere vedligeholdelsesomkostningerne takket være 80.000 timers levetid og integreret lynbeskyttelse.

Fordele

- Sammen med CPO-lyskilden giver driveren branchens mest effektive system med hvidt lys i sin strømklasse
- Energibesparelse på op til 15 % pga. den høje drivereffektivitet (92 %) og bedre styring af wattforbruget ved overspænding (sammenlignet med magnetiske forkoblinger)
- Minimerer vedligeholdelsesomkostningerne pga. Xtreme-levetiden på 80.000 timer og integreret lynbeskyttelse

Funktioner


- Ekstremt lang levetid på 80.000 timer med minimum 90 % holdbarhed ved $T_c = 80^\circ\text{C}$)
- Xtreme-lynbeskyttelse 10 kV/5 kA
- Xtreme til beskyttelse mod fugt og vibration
- Bedre belysningseffektivitet end magnetiske forkoblinger
- Nøjagtig strømstabilisering på 95-97 % over et bredt interval af netspænding på 180-300 V

Anvendelsesområder

- Belysning i beboelsesområder
- Byfornyelse
- Vej-/motorvejsbelysning

HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	208-240-277 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	Q

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
24143000	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	11
24145400	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	5

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
24147800	HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V	5

