



HID-PrimaVision Xtreme voor CPO: Xtreme VSA met de hoogste betrouwbaarheid

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

Zeer betrouwbare elektronische VSA's voor CPO-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA's en om onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming

Voordelen

- Samen met de CPO-lamp realiseert de VSA-unit in zijn vermogensreeks het efficiëntste witlichtsysteem van de branche
- Tot 15% energiebesparing dankzij het hogere rendement (92%) van de VSA-unit en een betere vermogensbeheersing bij te hoge spanning (vergeleken met magnetische VSA's)
- Minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de Xtreme levensduur van 80.000 uur en de geïntegreerde bliksembescherming

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW


Kenmerken

- Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevens bij Tc = 80 °C
- Xtreme bliksembescherming 10 kV/5 kA
- Xtreme bescherming tegen vocht en trillingen
- Beter verlichtingsrendement dan magnetische VSA's
- Nauwkeurige stabilisatie (95-97%) van lampvermogen over een breed netspanningsbereik van 180-300 V

Toepassing

- Woonwijkverlichting
- Weg- en snelwegverlichting

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	208-240-277 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Behuizing	Q
-----------	---

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8718291241430	HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	11



HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8718291241454	HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	5

