



Vysoko spoľahlivé Xtreme predradníky

PrimaVision Xtreme pre SON

Vysoko spoľahlivé elektronické predradníky pre sodíkové (SON) výbojky ponúkajú oproti konvenčným magnetickým tlmivkám vyššiu úsporu nákladov na energiu a údržbu vďaka životnosti 80 000 hodín a integrovanej ochrane pred bleskom.

Výhody

- Úspora energie až 15 % vďaka vysokej účinnosti napájača (92 %) a lepšej kontrole výkonu pri prepätí (v porovnaní s magnetickými predradníkmi)
- Minimalizuje náklady na údržbu vďaka veľmi dlhej životnosti 80 000 hodín a integrovanej ochrane osvetlenia pred bleskom
- Lepšia kvalita svetla, keďže predradníky PrimaVision Xtreme umožňujú dokonale rovnomerný výkon v celej osvetľovacej sieti a odstraňujú blikanie (vytvárané magnetickými predradníkmi)

Vlastnosti

- Mimoriadne Xtreme dlhá životnosť 80 000 hodín s minimálne 90% mierou prežitia pri teplote telesa 80 °C
- Najvyšší Xtreme stupeň ochrany pred bleskom (10 kV/5 kA)
- Mimoriadna Xtreme ochrana pred vlhkosťou a vibráciami
- Lepšia účinnosť osvetlenia v porovnaní s konvenčným EM predradníkmi
- Stabilizácia presného napájania svetelného zdroja 95 – 97 % v širokom rozsahu napájacieho napätia 180 – 300 V

Aplikácie


- Rezidenčné osvetlenie
- Architekturné osvetlenie mesta
- Osvetlenie ciest a diaľnic

PrimaVision Xtreme pre SON

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 70W SON	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

