



Pålidelig løsning til vejbelysning

MASTER SON APIA Plus Xtra

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret yderkolbe, højt lysudbytte og markedets længste levetid og mest pålidelige virkning

Fordele

- Den mest omkostningsbesparende løsning (både med hensyn til startinvestering og driftsomkostninger) i denne kategori
- Driftslevetid på seks år
- Højeste lysudbytte, konstant i hele produktets levetid

Funktioner

- Æggeformet yderkolbe med belægning
- Keramisk udladningsrør med det nye APIA-koncept (Active Philips Integrated Antenna) giver længere levetid – op til seks år
- Det meget effektive Plus-koncept sikrer et højt lysudbytte og bedre bevarelse af lumen
- Robust konstruktion med få svejsepunkter gør produktet meget modstandsdygtigt over for vibrationer og stød, hvilket forlænger lyskildens levetid og reducerer fejlfrekvensen
- Dæmpbar

Anvendelsesområder


- Vejbelysning og belysning i beboelsesområder
- Dekorativ projektorbelysning
- Belysning i industriområder
- Indendørs og udendørs belysning ved sportsanlæg og lignende

MASTER SON APIA Plus Xtra

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Generelle oplysninger

Driftsposition	UNIVERSAL
----------------	-----------

Lysteknisk

Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
---------------------------------	------

Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
------------------------------	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Belagt glas
-------------	-------------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	E27
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	E27
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Fod
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W	0,54	1900 K	76,47 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W	0,54	1900 K	89,19 lm/W	6.600 lm

MASTER SON APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm
	70W				
	E27				
	1SL/24				
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	100 lm/W	10.000 lm
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	113,64 lm/W	17.600 lm

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm
	Plus				
	Xtra				
	150W				
	E40				
	1SL/12				
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	120,77 lm/W	31.400 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	81 V	51,0 W
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	92 V	74,0 W
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	97 V	100,0 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154,0 W
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	96 V	260,0 W

Mekanik og armaturhus


Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	B70
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	B70
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	B75

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	BD90

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	51 kWh	9,8 mg	9,8 mg
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	74 kWh	12,2 mg	12,2 mg
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100 kWh	16,3 mg	16,3 mg
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928151019830	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	260 kWh	15,1 mg	15,1 mg



MASTER SON APIA Plus Xtra

