

Langlebige Spotlight-Lösungen

Brilliantline Alu

Brilliantline Alu ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die Ihre Objekte mit hellem, funkelndem Halogenlicht ins rechte Licht rücken. Die Aluminiumbeschichtung verhindert Wärme im Hintergrundlicht.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen an die Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um Ihre Objekte ins rechte Licht zu rücken.
- Geringe Austauschkosten

Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe (R_a = 100)
- Niederdrucktechnologie mit UV-Schutzglasfilter
- Universelle Brennstellung
- 4.000 h Lebensdauer
- Sofortstart

Anwendung

- Für Spot-Akzentbeleuchtung zur Schaffung des richtigen Ambientes in Hotels, Restaurants und Geschäften
- Für den Einsatz in Leuchten ohne Glasabdeckung

Hinweise


- Da die Lampe Wärme abstrahlt, muss zwischen der Lampe und brennbaren Materialien oder austrocknungs- und verblassungsanfälligen Gegenständen ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten werden.

Brilliantline Alu

Versions



Abmessungsskizzen




Product
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F


120°


Brilliantline Alu

Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



h	E_0	d(m)	
(m)	(lx)	VBA	$^1/_2I_{max}$
0.50	5995	0.40	0.32
0.75	2664	0.61	0.49
1.00	1499	0.81	0.65
1.25	959	1.01	0.81
1.50	666	1.21	0.97
1.75	489	1.41	1.14
2.00	375	1.62	1.30
2.25	296	1.82	1.46

LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

© 2020 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer