

HF-Regulator II til PL-T/C – Dæmpning: næste skridt inden for energibesparelse

HF-Regulator II for PL-T/C

Kompakt, elektronisk højfrekvensforkobling med dæmpning, med den analoge protokol (1-10 V) til PL-T-, PL-C- og PL-R-lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- Lyskildens effekt kan dæmpes fra 1 til 100 % via analog reguleringsindgang (iht. 1-10 V-branchestandarden)
- Overholder europæiske og asiatiske standarder og egnet til nødbelysningsystemer
- HF-drift forbedrer lyskvaliteten og lyskildens levetid
- Der kan opnås yderligere energibesparelser ved brug sammen med lysstyringssystemer

HF-Regulator II for PL-T/C

Funktioner

- Programmeret start: flimmerfri tænding < 0,5 sekund og stribedannelsesfri drift, ingen stroboskopiske effekter. Forvarmning af lampeelektroderne gør det muligt at tænde og slukke lyskilderne uden at reducere levetiden
- Intelligent strøm sikrer konstant lyseffekt uafhængigt af netspændingsudsving
- Op til 60 % lavere energiforbrug ved brug af automatiske lysstyringssystemer.
- Stopkredsløbet aktiveres inden for 5 sekunder i tilfælde af fejl i lyskilden (sikkerhedsstop), og når lyskilden er blevet udskiftet, nulstilles forkoblingen automatisk


Anvendelsesområder

- Indendørs belysning, generel belysning og opgavebelysning kombineret med lysstyringssystemer (personlig styring, dagslyssammenkædning og/eller bevægelsesdetektion)

Versions



Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

HF-Regulator II for PL-T/C

