




Robust løsning til en overkommelig pris

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-Selectalume II (selvstændig version) er den mest omkostningseffektive, pålidelige, slanke og prismæssigt overkommelige lysstofrørsløsning med yderst effektiv teknologi, der giver energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ydelse. Den omkostningsbesparende HF-Selectalume II PLTC SR har et robust design, der overholder alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandards. HF-S II-trækaflastningen er primært optimeret til PL-T/C-lyskilder. HF-Selectalume II er beregnet til brug sammen med armaturer til indendørs belysning, f.eks. spotlights, downlights og forsænkede armaturer, som primært bruges på kontorer, i detailhandlen, i industrien, på hoteller og restauranter samt en række andre steder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c-serien udmærker sig ved en robust konstruktion og lever op til EMC-kravene, den indre sikkerhed samt kravene om temperaturbeskyttelse
- Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer problemfri drift og udskiftning af lyskilde (gælder kun forkoblinger med to lyskilder)
- DC-nøddrift i overensstemmelse med IEC/EN 60598-2-22- regulativet for armaturer (gælder kun forkoblinger med to lyskilder)
- Integreret klemmedæksel og trækaflastning

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief


Funktioner

- I overensstemmelse med CE- og ENEC-direktiverne (gælder kun forkoblinger med to lyskilder)
- Robust konstruktion – levetid på over 70.000 timer ved Ta = 50 °C og over 50.000 tryk på tænd/sluk-knappen på én lyskilde (gælder kun forkoblinger med to lyskilder)
- Energiklasse: A2
- Aktiv strømkorrektion sikrer et konstant lysudbytte, uafhængigt af netspændingsudsving (gælder kun forkoblinger med to lyskilder)

Anvendelsesområder


- Indendørs belysning i erhvervsbygninger, f.eks. detailbutikker, kontorbygninger, supermarkeder, hoteller, nærbutikker og industribygninger med lange driftstider (f.eks. i korridorer)
- I armaturer i beskyttelsesklasse I og II, f.eks. spots, downlights og indbyggede armaturer
- Egnet til brug sammen med bevægelsesdetektionssystemer såsom Philips OccuSwitch eller på steder, hvor lyset tændes/slukkes hyppigt (gælder kun forkoblinger med to lyskilder)

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR	4,0 mm	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

Oplysninger om produktet



HF-S II SR

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

