


Prisvärd robust lösning

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-Selectalume II har oöverträffad prestanda och innovativ teknik som sparar energi, systemflexibilitet.Kostnadsbesparande HF-Selectalume II har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. HF-S II dragavlastning är optimerad för PL-T/C-lampor.HF-Selectalume II är avsedd för inomhusarmaturer som strålkastare, downlights och infällt montage, som används i kontorslokaler, butiker, industri, hotell, restauranger och andra tillämpningar där få brytaraktiviteter (av/på) används för de installerade styrenheterna.

Fördelar

- HF-SII PL-T/C/T5c-serien har en robust design och uppfyller interna säkerhetstester, EMC-tester och immunitetstester inklusive säkerhetscertifiering via ett externt testinstitut för IEC/EN 61347.
- Det behövs ingen tändare/kondensator, förenklad kabeldragning jämfört med elektromagnetiska lösningar
- Wago 250-kontakten ger flexibiliteten som behövs för horisontell-manuell kabeldragning eller kabeldragning med insticksrobot, inklusive möjlighet till kabelfrigörning.

Funktioner


- CELMA energieffektivitetsindex EEI = A2
- Uppfyller CE och Kema-Keur
- Genomsnittlig livstid över 70 000 timmar vid 50 °C omgivningstemperatur
- 50 000 tändningar/släckningar per lampa
- Lämplig för armaturer i skyddsklass I och, efter testning, klass II

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Användning


- Kommersiell belysning inomhus som butiker, kontorsbyggnader, stormarknader, hotell, närbutiker och industrilokaler med långa drifttider (t.ex. i korridorer)
- I armaturer med skyddsklass I och II, t.ex. spotlights, downlights och infällt montage
- Lämpligt för användning med styrsystem för rörelsedetektering, t.ex. Philips OccuSwitch, eller i installationer med hög brytaraktivitet (på/avstängning) (endast för 2-rörsdriftdon)

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR	4,0 mm	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

Produktinformation



HF-S II SR

© 2022 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.