



Soluzione conveniente, efficace

HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spegnimento occasionale

Vantaggi

- Riavvio automatico (dopo cali di tensione o sostituzione della lampada) che garantisce funzionamento e sostituzione delle lampade semplici.
- Funzionamento di emergenza CC in linea con le norme per apparecchi di illuminazione IEC/EN 60598-2-22
- Adatto agli apparecchi per illuminazione con classe di protezione I e, dopo i test, classe II

Caratteristiche


- · Conformità CE e Kema-Keur
- · Durata media in eccesso di 50.000 ore a Ta = 50 °C
- · Avvio rapido a caldo della lampada con preriscaldamento del filamento < 1,6 sec
- La correzione attiva del fattore di potenza garantisce luce costante indipendentemente dalle oscillazioni della tensione di rete
- Il connettore Wago 744 offre la flessibilità di cablaggio orizzontale manuale o automatico tramite push-in, inclusa una semplice possibilità di sganciamento cavi

HF-Selectalume II for TL-D lamps


Applicazione

- Ideale per le applicazioni in cui è necessaria una riduzione del wattaggio per metro quadrato o dei costi operativi
- Applicazioni in cui i dispositivi di controllo sono installati con un'attività di accensione/spegnimento occasionale (ad esempio, in cui un sensore di rilevamento del movimento o della luce interrompe la tensione di rete)
- Applicazioni professionali per interni con orari estesi di attività come edifici adibiti a uffici, call center, aule, hotel, grandi magazzini, negozi, supermercati, minimarket e strutture industriali (ad esempio corridoi e sistemi trunking con altezze ridotte) e parcheggi cittadini


Disegno tecnico




Product	
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	









Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm
50/60Hz						
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm
50/60Hz						
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm
50/60Hz						

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Funzionamento e parte elettrica	a
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Funzionamento e parte elettrica

	•	
		Numero di prodotti sotto
		interruttore magnetotermico
Order Code	Full Product Name	(16A tipo B) (Nom)
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

		Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico
Order Code	Full Product Name	(16A tipo B) (Nom)
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Corpo
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Corpo
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Indice di efficienza energetica
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Indice di efficienza energetica
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2/A2 BAT



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.