




Данные для изменения

ИЗУ для разрядных ламп для схем последовательного подключения

Versions



Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

ИЗУ для разрядных ламп для схем последовательного подключения

Сведения о продукте



SND 88 & 89

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
-----------------	----------

Общая информация

Количество ламп	1 штука/единица
-----------------	-----------------

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
913619519966	SI 51 220–240V 50/60Hz	220 to 240 V
913700185166	SND 58 220–240V 50/60Hz	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
913700615067	SND 88 400V 50/60Hz	400 V

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Тип лампы
913619519966	SI 51 220–240V 50/60Hz	HPI
913700185166	SND 58 220–240V 50/60Hz	SON/CDM/MH/HPI/HPA

Order Code	Full Product Name	Тип лампы
913700615067	SND 88 400V 50/60Hz	GP-SON

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Корпус
913619519966	SI 51 220–240V 50/60Hz	SNI-85
913700185166	SND 58 220–240V 50/60Hz	SNI-85

Order Code	Full Product Name	Корпус
913700615067	SND 88 400V 50/60Hz	SNI-115

Характеристики системы

Order Code	Full Product Name	Номинальная мощность балласта-лампы
913619519966	SI 51 220–240V 50/60Hz	250/400 W
913700185166	SND 58 220–240V 50/60Hz	35–600 W

Order Code	Full Product Name	Номинальная мощность балласта-лампы
913700615067	SND 88 400V 50/60Hz	600 W

