



Мгновенный нагрев в нужном месте и в нужное время

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Отражающие инфракрасные лампы накаливания компании Philips разработаны для использования в сложнейших условиях, например на фермах, в ванных комнатах, на кухнях и в ближайших к ним зонах. Конструкция ламп укреплена за счет применения закаленного стекла. Компактные размеры и универсальные цоколи позволяют использовать эти лампы с любым подходящим оборудованием. Использование нагревательных ламп — прекрасный метод получения тепла. Инфракрасные лампы компании Philips обеспечивают защищенный от воздушных потоков непосредственный приток тепла, обогревая животных и продукты питания. Эти преимущества инфракрасных ламп Philips привлекают фермеров, поваров и обычных потребителей по всему миру. Неудивительно, ведь мы говорим о наиболее надежных и эффективных лампах в этой области применения.

Преимущества

- С PAR экономит 30 % электроэнергии благодаря уникальной отражающей системе
- Простой и безопасный источник тепла без риска разрушения стекла
- 90 % энергии преобразуется в инфракрасное излучение.

Характеристики

- Крепкая и надежная конструкция стекла во всей серии инфракрасных отражателей.
- Форма отражателя позволяет подводить сконцентрированное тепло к выбранному месту.
- Конструкция PAR38 использует идею полностью запечатанного отражателя, что повышает эффективность.
- Упрощение и откладывание замены в виду длительного срока службы инфракрасных ламп

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Применение

- Общий нагрев излучением, например, витрин с горячими продуктами, вытяжек, ванных комнат, конвекционном отоплении и так далее.
- Промышленный нагрев: сушка, выпекание, коксование, плавка и т.д.

Versions



LPPR IRPR38 0001





LPPR IRSG E27 R125 Clear



PAR38 IR E27 Red

Чертеж размеров




Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Чертеж размеров



Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 мм	183 мм

Общая информация

Цоколь	E27
Срок службы (часов)	5 000 часов
Номинальный срок службы	5 000 часов

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал колбы	Тугоплавкое стекло
----------------	-----------------------

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923801344209	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	H45
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	H45

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923801444210	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	H45

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Обозначение цвета
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	C
923801344209	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	C
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	-
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	-

Order Code	Full Product Name	Обозначение цвета
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923801444210	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	R

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	230 Вт	100 В
923801344209	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	230 Вт	175 В
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 Вт	150 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 Вт	250 В
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 Вт	250 В
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 Вт	375 В

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Order Code	Full Product Name	Напряжение	Энергопотребление
		(ном.)	
923801444210	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	230 Вт	175 В

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Финишная	Форма
		обработка колбы	колбы
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	Прозрачный	PAR38
923801344209	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	Прозрачный	PAR38
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	Красный	BR125
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	Красный	BR125

Order Code	Full Product Name	Финишная	Форма
		обработка колбы	колбы
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	Прозрачный	BR125
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	Прозрачный	R125
923801444210	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	Красный	PAR38

