



产品说明

感应开关数字可寻址照明接口

针对居住面积、日光以及局部控制的组合式传感器和控制器。可控制多达 15 个 DALI 光源。安装简便、试运行时间要求有限，如果有的话。配有可供选择的扩充传感器 (LRM8118) 和按钮接口 (LCU 2070)。带有分离式的维兰德电缆，可进行简便、快速及无故障安装。

优点

- 节能高达 55%，总运营成本良好。
- 局部控制更加舒适。
- 使用方便 (拿出盒即可使用)，且可满足各种具体应用或客户要求。

特点

- 带有分离式窗户及走廊计算法的高级空间利用控制及日光调节。
- 可用于遮挡走廊、接近 OccuSwitch DALI 控制等区域的可伸缩防护罩。
- 用于标准接线开关的按钮接口。
- 能量指示器显示相对的能量使用量。
- BMS 系列通过 DALI 接口可与多数的大楼管理系统配合使用。

应用

- OccuSwitch DALI 是针对办公室、学校 (包括宿舍照明) 以及类似场所而设计的，包括小型会议室、大堂及走廊等。
- 特别适合安装在天花板中，安装高度在 2.5 至 4 米之间。
- 表面盒也可实现表面安装，采用隐线或表面安装线槽均可。


感应开关数字可寻址照明接口

Versions



LRH2070/00 SURFACE BOX

二维绘图



Product
LRH2070/00 SURFACE BOX

