



Design tradizionale classico

Classic LEDspotMV

Con un design ispirato allo stile classico, Classic LEDspotMV produce una luce calda simile a quella alogena, risparmiando circa il 90% sui costi energetici. È compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti dotati di supporto GU10 ed è progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) degli spot alogeni o a incandescenza. Le lampade LED offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione.

Vantaggi

- Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda
- Enormi risparmi energetici
- Bassa generazione di calore.

Caratteristiche

- Design tradizionale classico
- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Efficienza energetica

Applicazione


- Intervallo temperatura operativa compreso tra -20 °C e 45 °C ambiente
- Da utilizzare esclusivamente in ambienti interni asciutti; può essere utilizzata nella maggior parte degli apparecchi aperti con portalampada GU10 che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non adatta all'uso con apparecchi di illuminazione di emergenza o luci per uscite di sicurezza

Classic LEDspotMV

Versions



Disegno tecnico



| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM | 50 mm | 53 mm |
| CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM | 50 mm | 53 mm |
| Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D | 50 mm | 54 mm |
| Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A+

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Informazioni generali

Attacco GU10

Durata nominale (Nom) 15000 h

Ciclo di commutazione on/off 50.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom) 36 °

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Meccanica e corpo

Forma lampadina PAR16

Approvazione e applicazione

| Order Code | Full Product Name | Consumo energetico kWh/1000 h |
|------------|--|-------------------------------|
| 70059400 | Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D | 5 kWh |
| 71342600 | Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D | 5 kWh |
| 72133900 | CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM | 4 kWh |
| 72137700 | CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM | 5 kWh |

Controlli e regolazione del flusso

Classic LEDspotMV

| Order Code | Full Product Name | Regolabile |
|------------|------------------------------------|------------|
| 70059400 | Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D | No |
| 71342600 | Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D | No |

| Order Code | Full Product Name | Regolabile |
|------------|--|------------|
| 72133900 | CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM | Si |
| 72137700 | CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM | Si |

Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name | Wattaggio equivalente | Potenza (Specificata) (Nom) |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 70059400 | Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D | 50 W | 4.6 W |
| 71342600 | Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D | 50 W | 4.6 W |

| Order Code | Full Product Name | Wattaggio equivalente | Potenza (Specificata) (Nom) |
|------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 72133900 | CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM | 35 W | 4 W |
| 72137700 | CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM | 50 W | 5 W |



Dati tecnici di illuminazione

| Order Code | Full Product Name | Codice colore | Temperatura di colore correlata (Nom) | Flusso luminoso (Nom) | Intensità luminosa (Nom) |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 70059400 | Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D | 827 | 2700 K | 395 lm | 700 cd |
| 71342600 | Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D | 830 | 3000 K | 410 lm | 740 cd |


| Order Code | Full Product Name | Codice colore | Temperatura di colore correlata (Nom) | Flusso luminoso (Nom) | Intensità luminosa (Nom) |
|------------|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 72133900 | CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM | 827 | 2700 K | 250 lm | 500 cd |
| 72137700 | CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM | 827 | 2700 K | 350 lm | 650 cd |

Temperatura


| Order Code | Full Product Name | Temp. massima involucro (Nom) |
|------------|--|-------------------------------|
| 70059400 | Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D | 78 °C |
| 71342600 | Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D | 85 °C |
| 72133900 | CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM | 65 °C |
| 72137700 | CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM | 65 °C |




Classic LEDspotMV



Accent Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA




LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D




LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D


Beam Diagrams



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D

Classic LEDspotMV

Beam Diagrams



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

