



La solution LED professionnelle gradable de référence

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Délivrant un faisceau d'accentuation de couleur chaude, comparable à celui d'un halogène, MASTER VALUE convient parfaitement à l'éclairage par spot. Grâce à son IRC élevé, il produit des couleurs plus naturelles, créant des ambiances chaleureuses et confortables pour les projets résidentiels et hôteliers, et mettant l'accent sur la beauté des marchandises dans le commerce de détail. Ces spots LED MV GU10 ont l'aspect général familier des spots, conservent la beauté classique des spots en verre et apportent les performances élevées de la technologie LED. La fonction de gradation vous permet de créer l'atmosphère souhaitée et est compatible avec une large sélection de gradateurs. MASTER VALUE permet également de réaliser plus d'économies d'énergie que les spots LED normaux.

Avantages

- Le spot MASTER VALUE permet jusqu'à 80 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Meilleure imitation d'un spot halogène pour la création d'une ambiance
- Remplacement parfait des lampes GU10 traditionnelles

Fonctions

- Gamme gradable
- Compatible avec une gamme étendue de variateurs
- Ballast intelligent breveté
- Durée de vie de 25 000 heures
- Faisceau froid, sans rayonnement d'UV (pas de rayonnement infrarouge), la lampe peut être employée pour illuminer des objets sensibles à la chaleur (aliments, matières organiques, peintures, etc.)

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Application

- Hôtellerie
- Commerces
- Résidentiel

Versions





MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D



LEDspots GM PAR16 GU10

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50 mm	54 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 830 36D 1PF	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 840 36D 1PF	50 mm	54 mm

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Informations générales	
Culot	GU10
Cycle d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	25 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 degré(s)
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Puissance équivalente	50 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	PAR16

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Code couleur	Flux lumineux
929001348808	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	2700 K	90	927	395 lm
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	3000 K	90	930	365 lm
929001348908	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	3000 K	90	930	405 lm
929001349002	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	4000 K	90	940	380 lm
929001349008	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	4000 K	90	940	420 lm
929002348402	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 830 36D 1PF	3000 K	80	830	400 lm
929002351102	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 840 36D 1PF	4000 K	80	840	450 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensité lumineuse (nom.)
929001348808	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	650 cd
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	650 cd
929001348908	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	650 cd
929001349002	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	700 cd

Order Code	Full Product Name	Intensité lumineuse (nom.)
929001349008	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	700 cd
929002348402	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 830 36D 1PF	650 cd
929002351102	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 840 36D 1PF	750 cd

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
929001348808	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	5 W
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	4,9 W
929001348908	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	5 W
929001349002	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	4,9 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
929001349008	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	5 W
929002348402	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 830 36D 1PF	5 W
929002351102	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 840 36D 1PF	5 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929001348808	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	80 °C
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	80 °C
929001348908	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	80 °C
929001349002	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	80 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
929001349008	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	80 °C
929002348402	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 830 36D 1PF	85 °C
929002351102	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 840 36D 1PF	85 °C

Commandes et gradation


Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM



Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
929001348808	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	Oui
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	Uniquement avec certains variateurs
929001348908	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	Oui
929001349002	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	Uniquement avec certains variateurs

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
929001349008	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	Oui
929002348402	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 830 36D 1PF	Uniquement avec certains variateurs
929002351102	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 840 36D 1PF	Uniquement avec certains variateurs

Approbation et application


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
929001348808	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	5 kWh
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	5 kWh
929001348908	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	5 kWh
929001349002	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	5 kWh
929001349008	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	5 kWh
929002348402	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 830 36D 1PF	-
929002351102	MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 840 36D 1PF	-






Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM


Accent Diagrams



Accent Diagram - Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 830 36D 1PF




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 840 36D 1PF


Beam Diagrams



Beam diagram - Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 830 36D 1PF



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 5-50W GU10 840 36D 1PF

