



Înlocuitorul perfect pentru spoturile cu halogen la tensiunea rețelei

MASTER LEDspot MV

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniștită și confortabilă pentru spațiile rezidențiale și industria hotelieră, amplificând frumusețea lucrurilor în magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora și adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare.

Beneficii

Caracteristici

Cerere


Warnings and safety

MASTER LEDspot MV

Versions



Cote



Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

Operating and Electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Tensiune (nom.) 220-240 V

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

General Information

Baza elementului de fixare GU10

Durată de viață nominală (nom.) 25000 h

Ciclu de comutare 50000X

Light Technical

Factorul de menținere a fluxului 70 %

luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

Mechanical and Housing

Formă bec PAR16

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h	Etichetă de eficiență energetică (EEL)
70773900	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	4 kWh	A+
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	4 kWh	A+
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	4 kWh	A++
70779100	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	4 kWh	A+
70781400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	4 kWh	A+
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	4 kWh	A++
70785200	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	5 kWh	A+
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	5 kWh	A+
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	5 kWh	A+
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	5 kWh	A+
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	5 kWh	A+
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	5 kWh	A+
70801900	MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D	7 kWh	A+
70809500	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	4 kWh	A+
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	5 kWh	A+
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	7 kWh	A++
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	7 kWh	A++
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	7 kWh	A+
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	7 kWh	A+
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	7 kWh	A+

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
70773900	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35 W	3,7 W
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	35 W	3,7 W
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	35 W	3,7 W
70779100	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	35 W	3,7 W
70781400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	35 W	3,7 W
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	35 W	3,7 W
70785200	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 W	4,9 W
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 W	4,9 W
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 W	4,9 W
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 W	4,9 W

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 W	4,9 W
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 W	4,9 W
70801900	MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D	80 W	7 W
70809500	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	35 W	3,7 W
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 W	4,9 W
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	80 W	6,2 W
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	80 W	6,2 W
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	-	6,2 W
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	-	6,2 W
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	-	6,2 W

Light Technical (1/2)

MASTER LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuie luminoasă (nom.)	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorii (nom.)
70773900	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	36 °	927	2700 K	90
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	36 °	930	3000 K	90
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	36 °	940	4000 K	90
70779100	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	60 °	927	2700 K	90
70781400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	60 °	930	3000 K	90
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	60 °	940	4000 K	90
70785200	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	36 °	927	2700 K	90
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	36 °	930	3000 K	90
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	36 °	940	4000 K	90
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	60 °	927	2700 K	90

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuie luminoasă (nom.)	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorii (nom.)
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	60 °	930	3000 K	90
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	60 °	940	4000 K	90
70801900	MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D	36 °	865	6500 K	80
70809500	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	36 °	922-927	-	90
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	36 °	922-927	-	90
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	36 °	940	4000 K	90
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	36 °	930	3000 K	90
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	120 °	930	3000 K	90
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	120 °	940	4000 K	90
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	120 °	6500	6500 K	90

Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)	Intensitate luminoasă (nom.)
70773900	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	260 lm	500 cd
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	270 lm	500 cd
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	285 lm	500 cd
70779100	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	260 lm	330 cd
70781400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	270 lm	340 cd
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	285 lm	350 cd

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)	Intensitate luminoasă (nom.)
70785200	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	355 lm	650 cd
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	365 lm	650 cd
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	380 lm	700 cd
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	355 lm	400 cd
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	365 lm	400 cd
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	380 lm	400 cd



MASTER LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)	Intensitate luminoasă (nom.)
70801900	MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D	610 lm	1200 cd
70809500	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	260 lm	500 cd
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	355 lm	650 cd
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	575 lm	850 cd

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)	Intensitate luminoasă (nom.)
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	575 lm	850 cd
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	650 lm	200 cd
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	680 lm	200 cd
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	680 lm	200 cd


Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
70773900	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	80 °C
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	80 °C
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	80 °C
70779100	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	80 °C
70781400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	80 °C
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	80 °C
70785200	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	80 °C
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	80 °C
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	80 °C
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	80 °C
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	80 °C
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	80 °C
70801900	MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D	85 °C
70809500	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	80 °C
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	80 °C
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	80 °C
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	80 °C
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	80 °C
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	80 °C
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	80 °C




120°


180°




(cd) 0° 180° 120°
 0-180° 90-270°




(cd) 0° 180° 120°



(cd) 0° 180° 120°
 0-180° 90-270°





(cd) 0° 180° 120°
 0-180° 90-270°






(cd) 0° 180° 120°

MASTER LEDspot MV






Accent Diagrams



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm




MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm



MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

MASTER LEDspotMV 80W GU10 865 36D VLE

MASTER LEDspotMV 35W GU10 922-927 36D




MASTER LEDspotMV 50W GU10 922-927 36D

GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 25khrs


GU10 7.5-80W 680lm 36D 4000K GU10 15khrs

MASTER LEDspot MV


Beam Diagrams




MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm




MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm




MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm




MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm




MASTER LEDspotMV 80W GU10 865 36D VLE




MASTER LEDspotMV 35W GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV 50W GU10 922-927 36D



GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 25khrs



GU10 7.5-80W 680lm 36D 4000K GU10 15khrs

