



OptiVision – przełom w oświetleniu terenu

OptiVision MVP507

OptiVision to oprawa do asymetrycznego oświetlania w dół, łącząca w sobie niewielkie wymiary z bardzo dużą mocą. Oprawa ta jest dostępna z wąską, średnią i szeroką wiązką, co umożliwia właściwy dobór projektorów do różnych zastosowań. Zapewnia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego oraz ograniczanie olśnienia i światła uciekającego w górną półprzestrzeń. OptiVision zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego, a także ograniczenie olśnienia i światła niepożądanego umożliwia asymetryczna optyka, która maksimum światłości osiąga przy 60° oraz ostre odcięcie światła przy 80°. Lampy MHN-LA/FC zapewniają naturalne oddawanie barw oraz przyjemną atmosferę.

Korzyści

- Wysoko-efektywny projektor do oświetlenia sportowego i zewnętrznych terenów przemysłowych
- Niski poziom olśnienia, szeroki wybór optyk, duża sprawność, bardzo wysoka kontrola rozsyłu strumienia świetlnego
- Lampy MHN pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości światła pozwalającego na oświetlenie zgodnie z potrzebami CTV.

Cechy

- Kompaktowe wymiary
- Wysoka sprawność
- Możliwość zamontowania lamp metalohalogenkowych lub wysokoprężnych lamp sodowych
- Wersje emitujące wiązkę wąską, średnią i szeroką
- Kontrola nad zjawiskami rozpraszania światła, olśnienia i przedostawania się światła do góry

OptiVision MVP507

Zastosowanie



- Obiekty sportowe
- Tereny przemysłowe
- Parkingi samochodowe

Wersje



Optivision Conventional Floodlight

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



