



OptiVision – mẫu đèn downlight đột phá

OptiVision MVP507

OptiVision là loại đèn downlight bất đối xứng kết hợp giữa kích thước nhỏ gọn và hiệu suất rất cao. Có sẵn theo các loại chùm sáng hẹp, trung bình và rộng để ứng dụng linh hoạt, bộ đèn này mang đến khả năng kiểm soát xuất sắc ánh sáng tràn và hạn chế ánh sáng chói cùng ánh sáng hắt ngược. OptiVision có thể sử dụng bóng đèn halogen kim loại để đảm bảo độ hoàn màu tốt hoặc bóng đèn natri áp suất cao để vận hành tiết kiệm. Khả năng kiểm soát ánh sáng tràn hiệu quả, hạn chế ánh sáng chói và ánh sáng hắt ngược của đèn được đảm bảo bằng chóa quang học bất đối xứng có thể đạt cường độ đỉnh ở 60° và đường ngăn cách sắc nét ở 80°. Các bóng đèn MHN-LA/FC đảm bảo hoàn lại màu sắc dễ chịu, tự nhiên và tạo bầu không khí thoải mái.

Lợi ích

- Đèn downlight bất đối xứng đột phá kết hợp giữa kích thước nhỏ gọn với hiệu suất cao
- Có sẵn loại đèn với chùm sáng hẹp, trung bình và rộng để sử dụng linh hoạt; đường ngăn cách chùm sáng sắc nét cho khả năng kiểm soát ánh sáng tràn tuyệt vời và hạn chế độ chói và rò rỉ ánh sáng hắt ngược
- Có thể sử dụng cùng với bóng đèn halogen kim loại để có độ hoàn màu tốt hoặc đèn natri áp suất cao để vận hành tiết kiệm

Tính năng

- Kích thước nhỏ gọn
- Hiệu suất cao
- Có thể được sử dụng cùng với đèn halogen kim loại hoặc đèn natri áp suất cao
- Tùy chọn chùm sáng hẹp, trung bình và rộng
- Kiểm soát ánh sáng tràn, độ chói và rò rỉ ánh sáng hắt ngược

OptiVision MVP507

Ứng dụng


- Khu thể thao
- Khu vực công nghiệp
- Bãi đỗ xe

Phiên bản



Optivision Conventional Floodlight

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



OptiVision MVP507

Thông tin chung	
Bộ điều khiển	-
Mã dòng bóng đèn	MHN-LA
Số lượng bộ điều khiển	-
Mã dòng sản phẩm	MVP507
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	-
Màu sắc nguồn sáng	956 ánh sáng ban ngày
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	5600 K
Loại thấu kính/nắp quang học	Kính phẳng
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	2.000 W
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Nhôm
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhãn CE	Có
Nhãn dễ cháy	-
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	-
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	Không áp dụng

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Loại quang học ngoài trời
910400188812	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V WB SI	Góc rộng
910400188912	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V MB SI	Chùm sáng trung bình

