



CoreLine Panel: luz uniforme de excelente calidad

CoreLine Panel

CoreLine panel nos ofrece una gama de paneles fácil de instalar y de alta calidad, listas para sustituir directamente luminarias de fluorescencia en aplicaciones de iluminación general. Ofrece la opción multilumen que permite elegir entre diferentes paquetes lumínicos. Además cuenta con un conector rápido, para facilitar su conexión y montaje.

Beneficios

- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales por luminarias LED
- Ahorro de energía de hasta un 50% en comparación con las luminarias TL-D
- Superficie de luz totalmente uniforme

Características

- Tecnología LED integrada
- Versiones cuadrada y rectangular con un diseño ultra fino
- Dos temperaturas de color para elegir: 3000 y 4000 K
- Disponible tanto en versión UGR>19 (NOC) como en versión UGR<19 (OC)
- Disponible para iluminación conectada (Interact)
- Conector rápido para instalación rápida y sencilla

Aplicaciones


- Oficinas
- Educación
- Comercios
- Sanidad

CoreLine Panel









Versions

	CoreLine panel G5 SIA with Sensor front side		RC132V G5 31_36_43S940 PSD W30L120 OC
	CoreLine panel Gen 5- rectangular Office Compliant		RC132V G5 31_36_43S_840 PSU W60L60 OC_SPP
	RC132V G5 31_36_43S_840 PSD W60L60 OC_SPP		RC132V G5 29_34_40S_830 PSU W60L60 OC_SPP
	RC132V G5 31_36_43S_840 PSU W60L60 NOC_SPP		CoreLine panel G5- 62x62 front of pack
			RC132V G5 29_34_40S_830 PSD W60L60 OC_SPP


Plano de dimensiones




Plano de dimensiones




Plano de dimensiones



Plano de dimensiones




Detalles del producto



CoreLine Panel

Detalles del producto


Coreline panel G5_ PSD connector
Start_Step 1



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack



CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver




Coreline panel G5 backside PSD driver




Coreline panel G5 backside PSU driver



Coreline panel G5 PSU driver




Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



CoreLine Panel G5 30x120 OC
Front of pack




Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4




CoreLine Panel

Detalles del producto



Coreline panel G5 Recessed Ceiling




Coreline panel G5_ PSD connector Open_Step 2



Coreline panel G5 optical cover




Coreline panel G5 PSD driver Lumenswitch



Coreline panel G5 PSD connector open



Wieland W5 Dali Connector



Coreline panel G5_ PSD connector Finished_Step 5



Coreline panel G5 side angle

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

Información general

Order Code	Full Product Name	Control integrado	Código de gama de producto
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Sensor Interact SNS210	RC132V
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-	-
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	RC132V
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	-	RC132V
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	RC132V
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	RC132V
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	-
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	-
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-	-
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	-	RC132V
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	-
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	-
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	-
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	-
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	-	-
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	-
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	-
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	-	RC133V
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	-	RC133V
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	-	RC133V
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-	-

CoreLine Panel

Order		"All-in"	Temperatura de color correlacionada	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)
Code	Full Product Name	Type	(Nom)	(IRC)	(nom.)
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	4000 K	≥80	119 lm/W
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥90	107 lm/W
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W

Order		"All-in"	Temperatura de color correlacionada	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)
Code	Full Product Name	Type	(Nom)	(IRC)	(nom.)
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	3000 K	≥80	100 lm/W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥90	107 lm/W
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	-	3000 K	≥80	113 lm/W
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	-	6500 K	≥80	116 lm/W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Tipo de óptica
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4.300 lm	Ángulo del haz de 90°
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3.100 lm	Ángulo del haz de 90°
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3.400 lm	Ángulo del haz de 90°
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3.100 lm	Ángulo del haz de 90°
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3.100 lm	Ángulo del haz de 90°
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2.900 lm	Ángulo del haz de 90°
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3.100 lm	Ángulo del haz de 120°

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Tipo de óptica
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCEL3	3.100 lm	Ángulo del haz de 90°
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3.400 lm	Ángulo del haz de 90°
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	4.300 lm	Ángulo del haz de 120°
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4.300 lm	Ángulo del haz de 90°
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3.400 lm	Ángulo del haz de 120°
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3.400 lm	Ángulo del haz de 90°
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3.400 lm	Ángulo del haz de 90°
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4.800 lm	Ángulo del haz de 90°
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Flujo	
		luminoso	Tipo de óptica
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	4.300 lm	Ángulo del haz de 90°
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3.400 lm	Ángulo del haz de 120°
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3.600 lm	Ángulo del haz de 120°
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3.400 lm	Ángulo del haz de 90°

Order Code	Full Product Name	Flujo	
		luminoso	Tipo de óptica
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4.300 lm	Ángulo del haz de 90°
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	3.600 lm	Ángulo del haz de 90°
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	3.400 lm	Ángulo del haz de 90°
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	4.300 lm	Ángulo del haz de 90°
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2.900 lm	Ángulo del haz de 90°

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	36 W
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	34 W
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	34 W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	34 W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	40 W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 W
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	34,5 W
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	40 W
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	30 W
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	30 W
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	37 W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 °C a +35 °C
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-10 °C a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 °C a +35 °C

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	0 °C a +35 °C
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	0 °C a +35 °C
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	0 °C a +35 °C
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 °C a +40 °C
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 °C a +40 °C
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-10 °C a +40 °C
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 °C a +40 °C
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-10 °C a +40 °C
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 °C a +40 °C
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-10 °C a +40 °C
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 °C a +40 °C
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C a +35 °C
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C a +35 °C
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	0 °C a +35 °C
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	0 °C a +35 °C
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C a +35 °C
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 °C a +35 °C
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 °C a +35 °C
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C a +35 °C
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 °C a +40 °C
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 °C a +40 °C
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-10 °C a +40 °C
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-10 °C a +40 °C
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-10 °C a +40 °C
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-10 °C a +40 °C
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 °C a +40 °C
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	0 °C a +35 °C
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	0 °C a +35 °C
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	0 °C a +35 °C
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 °C a +40 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Sí
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Sí
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	No
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	Sí
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	No
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Sí
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	No
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	No
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Sí
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Sí
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Sí
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Sí
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	No
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	No
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Sí
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	No
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Sí
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	No
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Sí
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	No
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Sí
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Sí
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Sí
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Sí
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Sí
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	No
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	No
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	No
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	No
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Sí
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Sí

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Regulable
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Si
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	No
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	No
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	Si
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	Si
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Si
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Si
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Si
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Si
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Si
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	Si
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	Si
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	Si
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Si

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IP20
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IP20/44
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IP20/44
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	IP20/44
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	IP20/44
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	IP20/44
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IP20/44
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IP20/44
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IP20/44
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IP20/44
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	IP20/44
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IP20/44
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IP20/44
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IP20/44
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IP20/44
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IP20/44
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IP20/44
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IP20/44
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IP20/44
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	IP20/44
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	IP20/44
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IP20/44
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IP20/44
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IP20/44
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IP20/44
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20/44
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IP20/44
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IP20/44
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IP20/44
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IP20/44
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IP20/44
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IP20/44
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IP20/44
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	IP20/44
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	IP20/44
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	IP20/44
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	IP20/44
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IP20/44
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IP20/44
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IP20/44
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IP20/44
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IP20/44
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	IP20/44
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	IP20/44
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	IP20/44
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IP20/44

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
01397100	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3%
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	1%
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3%
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3%
95018400	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	3%
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	3%
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	3%
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	3%
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

