



Philips CoreLine LED Panel – la dalle LED qui vous fera oublier la fluorescence

CoreLine Panel

Que ce soit pour un nouvel immeuble ou une rénovation d'un espace existant, les clients veulent bénéficier de solutions d'éclairage synonymes de qualité de lumière et d'économies d'énergie et de maintenance tangibles. La nouvelle gamme de produits CoreLine LED Panel permet de remplacer les luminaires fonctionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Le processus de sélection, installation et maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit.

Avantages

- Plus de flexibilité grâce à la fonction multilumen : choix de niveaux d'éclairage pour chaque zone d'une application donnée, par exemple, les bureaux ou les écoles
- Installation simple et plus rapide grâce au connecteur sans outils clipsable
- Coûts de fonctionnement réduits grâce à une basse consommation et une plus longue durée de vie
- Driver remplaçable

Fonctions

- MultiLumen : flux de 3400 à 4300 lumens pour un seul luminaire.
- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 125 lm/W et 50 000 heures de durée de vie L90.
- Drivers disponibles : On/Off (PSU), gradation (Dali) et connectivité sans fil intégrée (Interact Ready).

CoreLine Panel

Application

- Bureaux
- Etablissements scolaires
- Etablissements de santé
- Commerces

Versions

CoreLine panel All-in W60L60



RC132V G5 31_36_43S _840 PSD
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP



RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP



Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel




Schéma dimensionnel




Schéma dimensionnel




Schéma dimensionnel






Schéma dimensionnel



CoreLine Panel


Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



DC plug



Coreline panel G5 PSD connector closed



CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector




Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1

CoreLine Panel

Détails sur le produit



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack




CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver



Coreline panel G5 backside PSD driver




Coreline panel G5 backside PSU driver



Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4




DC plug open with driver and panel




CoreLine panel BN backside
W60L60

CoreLine Panel


Détails sur le produit



Coreline panel G5 Recessed Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector Open_Step 2




CoreLine panel BN corner W60L60




Coreline panel G5 optical cover



Coreline panel G5 PSD driver Lumenswitch



DC plug closed with driver and panel



Coreline panel G5 PSD connector open



CoreLine panel All-in backside W60L60


CoreLine Panel

Détails sur le produit

Wieland W5 Dali Connector




Coreline panel G5_ PSD connector
Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



CoreLine panel All-in corner
W60L60



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	RC132V
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	RC132V
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	RC132V
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	RC132V
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	RC132V
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	RC132V
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	-
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	-
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	-
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	RC132V
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	RC132V
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	RC132V
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	RC132V
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	RC132V
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	RC132V
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	-
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	-
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température de couleur			Efficacité lumineuse (nominale)	Flux	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Température de couleur			Efficacité lumineuse (nominale)	Flux
			corrélée (nom.)	de couleur	lumineuse						corrélée (nom.)	de couleur	lumineuse		
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm	8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm	125 lm/W	3.600 lm
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm	8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm	125 lm/W	3.600 lm
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm	8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	120 lm/W	2.900 lm	120 lm/W	2.900 lm
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm	8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	125 lm/W	3.100 lm	125 lm/W	3.100 lm
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm	8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	125 lm/W	3.100 lm	125 lm/W	3.100 lm
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm	8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	4000 K	126 lm/W	3.600 lm	126 lm/W	3.600 lm
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	4000 K	107 lm/W	3.600 lm	107 lm/W	3.600 lm	8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-	3000 K	119 lm/W	3.400 lm	119 lm/W	3.400 lm
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	107 lm/W	3.600 lm	107 lm/W	3.600 lm	8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm	125 lm/W	3.600 lm	8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm	125 lm/W	3.600 lm	8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	107 lm/W	3.100 lm	107 lm/W	3.100 lm
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	120 lm/W	3.400 lm	120 lm/W	3.400 lm	8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm	125 lm/W	3.600 lm	8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	3000 K	100 lm/W	3.400 lm	100 lm/W	3.400 lm
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm	125 lm/W	3.600 lm	8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm	125 lm/W	3.600 lm	8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	3000 K	120 lm/W	3.400 lm	120 lm/W	3.400 lm	8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm	106 lm/W	3.600 lm
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm	125 lm/W	3.600 lm								

			Température						Température		
			de couleur	Efficacité	Flux				de couleur	Efficacité	Flux
Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumi	Order Code	Full Product Name	Type	corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumi
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	"All-in" Multi Lumen	4000 K	107 lm/W	3.100	8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	120 lm/W	3.400 lm
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	107 lm/W	3.600	8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	107 lm/W	3.600	8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	3000 K	120 lm/W	3.400 lm
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	128 lm/W	4.300	8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	107 lm/W	3.600	8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	120 lm/W	3.400 lm
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	107 lm/W	3.600	8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	128 lm/W	4.300	8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	120 lm/W	3.400 lm
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	128 lm/W	4.300	8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	128 lm/W	4.300	8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	125 lm/W	4.300 lm
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	120 lm/W	3.400	8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	3000 K	120 lm/W	3.400 lm
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	125 lm/W	3.600	8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	120 lm/W	3.400	8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	4000 K	125 lm/W	4.300 lm
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	125 lm/W	3.600	8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	120 lm/W	3.400 lm
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	125 lm/W	3.600	8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.600 lm
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	3000 K	120 lm/W	3.400	8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	4.300 lm
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.600	8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	120 lm/W	2.900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 90°	8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 90°	8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 120°	8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Angle d'ouverture de faisceau 120°	8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Angle d'ouverture de faisceau 90°	8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	Angle d'ouverture de faisceau 90°	8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Angle d'ouverture de faisceau 120°

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	34 W
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	34 W
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 W
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	34 W
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	34 W
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	34 W
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	34 W
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	34 W
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	28,5 W
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	28,5 W
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	28,5 W
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	34,5 W
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	40 W
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 W
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	34 W
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	34 W
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	34 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	40 W
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	34,5 W
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	34,5 W
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 à +35 °C
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	0 à +35 °C
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	0 à +35 °C
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	0 à +35 °C
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	0 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	0 à +35 °C
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	0 à +35 °C
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	0 à +35 °C
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 à +40 °C
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 à +40 °C
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-10 à +40 °C

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 à +40 °C
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	-10 à +40 °C
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	-10 à +40 °C
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-10 à +40 °C
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-10 à +40 °C
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 à +40 °C
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	-10 à +40 °C
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 à +35 °C
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 à +40 °C
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-10 à +35 °C
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-10 à +35 °C
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 à +35 °C
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 à +35 °C
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	0 à +35 °C
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	0 à +35 °C
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	0 à +35 °C
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	0 à +35 °C
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	0 à +35 °C
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	0 à +35 °C
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	0 à +35 °C
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 à +35 °C
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 à +35 °C
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 à +35 °C
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Non
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	Oui
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Non
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Non
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Non
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	Oui
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Oui
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Oui
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Non
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Non
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Oui
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Oui
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	Non

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 à +35 °C
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 à +35 °C
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 à +35 °C
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 à +35 °C
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 à +40 °C
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 à +40 °C
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10 à +40 °C
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-10 à +40 °C
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-10 à +40 °C
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	-10 à +40 °C
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 à +40 °C
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-10 à +40 °C
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-10 à +40 °C
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-10 à +40 °C
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 à +40 °C
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-10 à +40 °C
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-10 à +40 °C
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	-10 à +40 °C
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-10 à +40 °C
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 à +40 °C
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 à +40 °C
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 à +40 °C

		Variation de l'intensité lumineuse
Order Code	Full Product Name	
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Non
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Oui
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Non
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Non
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Oui
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	Oui
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Oui
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Oui
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Oui
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Oui
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Oui
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Oui
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Oui
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Oui
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Non
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Non
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Non
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Non
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Oui

Approbation et application

		Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
Order Code	Full Product Name		
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	IK03	IP20/44
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	IK03	IP20/44

		Variation de l'intensité lumineuse
Order Code	Full Product Name	
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Non
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Non
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Non
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	Non
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Oui
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Oui
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Oui
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Oui
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Oui
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Oui
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Oui
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Oui
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Oui
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	Oui
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Oui
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Oui
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Oui
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Oui

		Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
Order Code	Full Product Name		
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP20/44
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP20/44
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP20/44
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	IK03	IP20/44
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK03	IP20
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	IK03	IP20/44
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	IK03	IP20/44
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	IK03	IP20/44
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3%
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	3%
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	1%
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	1%
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	-
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	-
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3%
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	3%
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3%
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3%
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3%
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3%
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	3%
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	-
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	1%
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	1%
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

