CoreLine panel: Enkel installasjon. Utmerket belysning.

CoreLine Panel

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Fordeler

- CoreLine Panel har en MultiLumen-funksjon for å justere lyseffekten på stedet og forenkle produktvalget
- Hurtigkobling eller Wieland-kontakt for enklere og raskere installasjon
- Driver som kan vedlikeholdes enkelt for enkelt vedlikehold

Funksjoner

- MultiLumen: fra 3400 lumen til 4300 lumen i en enkelt armatur
- Hurtigkobling eller Wieland-kontakt
- Energieffektiv og lang levetid: opptil 125 lm/W og 50 000 timer L80 levetid
- Utvalg av drivere: På/av (PSU), dimming (DALI) og integrert trådløs tilkobling (Interact Ready)
- Valgfri nødbelysningsversjon (EL)

CoreLine Panel

Søknad

- Kontorer
- Utdanning
- Helse

Versions

RC132V G5 31_36_43S940 PSD W30L120 OC



CoreLine panel All-in W60L60



CoreLine panel Gen 5- rectangular Office Compliant

RC132V G5 31_36_43S _840 PSU W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSD W60L60 OC_SPP



RC132V G5 29_34_40S _830 PSU W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSU W60L60 NOC_SPP




CoreLine Panel


Versions

RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP





Målskisse






















Målskisse



450
16
581
Ø597
31.6






595
595
37
70


69
595
36
595



595
595
37
70



595
595
36
69



595
595
36
61



595
595
35
65
A
A 2:1


Målskisse



595
595
70
37



595
595
67
37



620
620
35
65


595
595
62
37



1195
295
37
67



595
595
37
63



620
620
35
66



595
595
69
36


Målskisse



1195
295
36
69



61
595
36
595



61
595
36
595


1195
295
37
62



1195
295
36
61



1195
295
37
67



595
595
36
61



1195
295
36
61


Målskisse



595
595
37
67



62
595
37
595



1195
295
37
70


1195
295
37
62



595
595
35
60






1195
295
37
67



595
595
37
67


Målskisse



595
595
36
69



595
595
37
62



620
620
35
61


620
620
35
60



595
595
34
59


1195
295
37
70


1195
295
36
69


620
620
35
60


Målskisse




Produkt detaljer




DC plug



Coreline panel G5 PSD connector closed




CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector



Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack



CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver


Produkt detaljer




Coreline panel G5 backside PSD driver



Coreline panel G5 backside PSU driver




Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector Wired_Step 3

CoreLine Panel G5 30x120 OC Front of pack



Coreline panel G5_ PSD connector Closed_Step 4




DC plug open with driver and panel




CoreLine panel BN backside W60L60

CoreLine panel 62x62 OC Front of pack


Produkt detaljer



Coreline panel G5 Recessed Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector Open_Step 2



CoreLine panel BN corner W60L60




Coreline panel G5 optical cover



Coreline panel G5 PSD driver Lumenswitch



DC plug closed with driver and panel



Coreline panel G5 PSD connector open




CoreLine panel All-in backside W60L60

Produkt detaljer




CoreLine panel frame & optical area W62L62



Wieland W5 Dali Connector



CoreLine panel All-in backside W62L62



Coreline panel G5_ PSD connector Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle



Multicolour switch panel, CCT switch panel



CoreLine panel BN backside W62L62

Produkt detaljer



CoreLine panel All-in corner W60L60



Multicolour switch panel, CCT switch panel

Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring	Produktseriekode
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Interact SNS210-sensor	RC132V
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Interact SNS210-sensor	RC132V
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-	-
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	RC132V
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	-
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	-
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	-
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-	-
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-	-
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	-
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-	-
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-	-
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-	-
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	-
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	-
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-	-
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	RC132V
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	-

Order Code	Full Product Name	Innebygd styring	Produktseriekode
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	-
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	-
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	-
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	-
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	-
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	-
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	-
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	-
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	-
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	-
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	-
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	-
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	-
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-	-
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	-
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	-	-
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-	-

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysu (vur (Nor	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	4000 K	≥80	119 lm/W	911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	3000 K	≥80	111 lm/W	911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥90	107 lm/W	911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W	911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysu (vur (Noı	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	911401844184	RC132V G5 31_36_43S/ 840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W	911401822585	RC133V G5 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W	911401822685	RC133V G5 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W	911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	4000 K	≥80	126 lm/W
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-	4000 K	≥80	126 lm/W	911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W	911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	4000 K	≥80	126 lm/W
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/ 840 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W	911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-	3000 K	≥80	119 lm/W
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/ 840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W	910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/ 830 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W	910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysu (vur (Noı	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W	911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W	911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W	911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysu (vur (Noi
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401858884	RC132V G5 34S/830	-	3000 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
	WIA W60L60 OC W3				
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	-	3000 K	≥80	115 lm/W
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/ 830 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optisk type
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3 100 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optisk type
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2 900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3 100 lm	Spredningsvinkel 90°
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3 100 lm	Spredningsvinkel 90°
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2 900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3 100 lm	Spredningsvinkel 120°
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	2 900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	2 900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optisk type
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3 400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4 800 lm	Spredningsvinkel 90°
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	3 400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3 400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4 300 lm	Spredningsvinkel 90°
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	3 400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	3 600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	3 400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	3 600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	4 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2 900 lm	Spredningsvinkel 90°

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	36 W
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	36 W
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	34 W
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	28,5 W
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	28,5 W
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	28,5 W
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	28,5 W
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	34,5 W
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	34,5 W
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	28,5 W
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	28,5 W
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	28,5 W
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 W
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	34,5 W
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	28,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	34,5 W
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 til +35 °C
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 til +35 °C
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	–10 til +40 °C
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 til +35 °C
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	–10 til +40 °C
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	–10 til +40 °C
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	–10 til +40 °C
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	–10 til +40 °C
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	–10 til +40 °C
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	–10 til +40 °C
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	–10 til +40 °C
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	–10 til +35 °C
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	–10 til +35 °C
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	–10 til +35 °C
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	–10 til +35 °C
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	–10 til +35 °C
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	–10 til +40 °C
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	–10 til +40 °C
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	–10 til +35 °C
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	–10 til +35 °C
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	–10 til +35 °C
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	–10 til +35 °C
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	–10 til +35 °C
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	–10 til +35 °C
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	–10 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 til +35 °C
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 til +35 °C
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 til +35 °C
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 til +35 °C
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	–10 til +40 °C
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	–10 til +40 °C
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	–10 til +40 °C
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	–10 til +40 °C
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	–10 til +40 °C
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	–10 til +40 °C
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	–10 til +40 °C
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	–10 til +40 °C
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	–10 til +40 °C
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	–10 til +40 °C
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	–10 til +40 °C
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	–10 til +40 °C
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	–10 til +40 °C
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	–10 til +40 °C
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	–10 til +40 °C
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	–10 til +40 °C
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	–10 til +40 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Ja
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nei
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nei
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Nei
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Ja
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	Ja
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Ja
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	Nei
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	Nei
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	Ja
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Ja
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nei
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Nei
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Nei
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Nei
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nei
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nei
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Ja
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Nei
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nei
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nei
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Ja
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	Ja
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Ja
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nei
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nei
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Nei
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Nei
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Ja
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Nei
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Nei
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	Ja
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nei
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nei
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Nei
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Ja
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Ja
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Ja
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Ja
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Ja
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Ja

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IK03	IP20
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IK03	IP20
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP20/44
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	IK03	IP20/44
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	IK02	IP20
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	IK02	IP20
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	IK02	IP20
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	IK02	IP20
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK03	IP20
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	IK02	IP20
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	IK02	IP20
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IK02	IP20
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	IK02	IP20
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
910505102377	RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
910505102378	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
911401841884	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
911401843484	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3%
911401857884	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%
911401858484	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
911401822985	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-
911401823285	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-
911401823785	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3%
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	1%
911401822185	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	3%
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
911401827185	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3%
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
910505102366	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
910505102367	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
910505102374	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
911401840584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3%
911401842584	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
911401842684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
911401843284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
911401843384	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
911401857684	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
911401857784	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
911401857984	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
911401858084	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
911401858184	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
911401858584	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	1%
911401858684	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	1%
911401858884	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
911401858984	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
911401868384	RC132V G5 40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
911401844284	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

© 2024 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.