



Coreline Panel: ușor de instalat, iluminare excelentă.

CoreLine Panel

Panoul Philips CoreLine Gen5 respectă promisiunea CoreLine de inovație, instalare ușoară și iluminare excelentă. Concepută ca înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat funcționale din aplicațiile de iluminat general, caracteristica inovatoare MultiLumen a acestei lămpi cu panou LED oferă o gamă de trei pachete de lumeni într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde preferințelor clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produse pe stoc. Instalarea acestui panou LED CoreLine RC132V este rapidă și ușoară, datorită unui conector rapid sau conector Wieland. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în această gamă CoreLine, pregătite pentru utilizare cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Beneficii

- Funcția MultiLumen permite reglarea fluxului luminos la fața locului și simplifică selecția produsului
- Conector rapid sau conector Wieland pentru o instalare mai simplă și mai rapidă
- Durată lungă de viață a economiilor de energie cu soluții LED

Caracteristici

- MultiLumen: variind de la 3400 lumeni la 4300 lumeni într-un singur aparat de iluminat
- Conector rapid sau Wieland
- Eficient energetic: până la 125lm/W
- Durată lungă de viață: până la 100.000 de ore @L80;
- Gama de drivere: Pornit/Oprit (PSU), reglare a intensității luminoase (DALI) și conectivitate wireless integrată (Interact Ready)
- Versiune opțională cu iluminare de urgență (EL)

CoreLine Panel

Cerere

- Birouri
- Educație
- Asistență medicală

Versions




CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



RC132V G5 31_36_43S940 PSD
W30L120 OC



CoreLine panel G5_BN W62L62



CoreLine panel Gen 5- rectangular
Office Compliant



RC132V G5 31_36_43S_840 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S_840 PSD
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 29_34_40S_830 PSU
W60L60 OC_SPP

CoreLine Panel

Versions

RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP







CoreLine panel G5_BN W60L60




RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP










Cote




Cote











Cote



Cote





Cote



CoreLine Panel


Cote




Detalii produs




DC plug



Coreline panel G5 PSD connector closed




CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector



Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack



CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver

CoreLine Panel


Detalii produs



Coreline panel G5 backside PSD driver



Coreline panel G5 backside PSU driver




Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



CoreLine Panel G5 30x120 OC
Front of pack




Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4



DC plug open with driver and
panel



CoreLine panel BN backside
W60L60




Coreline panel G5 Recessed
Ceiling

CoreLine Panel

Detalii produs

Coreline panel G5_ PSD connector
Open_Step 2



CoreLine panel BN corner W60L60



Coreline panel G5 optical cover




Coreline panel G5 PSD driver
Lumenswitch



DC plug closed with driver and
panel




Coreline panel G5 PSD connector
open



CoreLine panel frame & optical
area W62L62




Wieland W5 Dali Connector



CoreLine Panel

Detalii produs



Coreline panel G5_ PSD connector
Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle



CoreLine panel BN backside
W62L62

Informații generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220–240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Comandă încorporată	Cod familie de produse
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Senzor InterAct SNS210	RC132V
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-	-
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	RC132V
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-	RC132V
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-	RC132V
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	-	RC132V
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	RC132V
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	-	RC132V
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	-
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-	-
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	-
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-	-
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	-
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	-	RC132V
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-	RC132V
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-	RC132V
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	-	RC132V
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	-	RC132V
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	RC132V
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	RC132V
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	RC132V
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	RC132V
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	RC132V
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	RC132V
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	-
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	-
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	-
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	-

Order Code	Full Product Name	Comandă încorporată	Cod familie de produse
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	-
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	-
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	-
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	-	-
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-	-
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-	-

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Indice		
			Temperatură de culoare corelată (nom.)	de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (lm/W)
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	3000 K	≥80	111 lm/W
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥90	107 lm/W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Indice		
			Temperatură de culoare corelată (nom.)	de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (lm/W)
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	4000 K	≥80	126 lm/W
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	3000 K	≥80	100 lm/W
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W

Order			Indice		
			Temperatură de culoare corelată	de redare a culorilor	Randament luminos (nominal)
Code	Full Product Name	All-in Type	(nom.)	(IRC)	(nom.)
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W

Order			Indice		
			Temperatură de culoare corelată	de redare a culorilor	Randament luminos (nominal)
Code	Full Product Name	All-in Type	(nom.)	(IRC)	(nom.)
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip de sistem optic
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4.000 lm	Unghi fascicul 90°
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3.100 lm	Unghi fascicul 90°
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	3.600 lm	Unghi fascicul 90°

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip de sistem optic
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3.400 lm	Unghi fascicul 90°
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3.600 lm	Unghi fascicul 90°

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip de sistem optic
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3.100 lm	Unghi fascicul 90°
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3.100 lm	Unghi fascicul 90°
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2.900 lm	Unghi fascicul 90°
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3.100 lm	Unghi fascicul 120°
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3.100 lm	Unghi fascicul 90°
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3.400 lm	Unghi fascicul 90°
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
01385800	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	3.100 lm	Unghi fascicul 90°
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	4.300 lm	Unghi fascicul 120°
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	3.600 lm	Unghi fascicul 120°

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip de sistem optic
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	4.300 lm	Unghi fascicul 120°
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4.300 lm	Unghi fascicul 90°
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	4.300 lm	Unghi fascicul 90°
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3.400 lm	Unghi fascicul 120°
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3.400 lm	Unghi fascicul 90°
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3.400 lm	Unghi fascicul 90°
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4.800 lm	Unghi fascicul 90°
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	3.400 lm	Unghi fascicul 120°
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	3.400 lm	Unghi fascicul 90°
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3.400 lm	Unghi fascicul 120°
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3.600 lm	Unghi fascicul 120°
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3.400 lm	Unghi fascicul 90°
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4.300 lm	Unghi fascicul 90°
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3.600 lm	Unghi fascicul 90°
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2.900 lm	Unghi fascicul 90°

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	36 W
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 W
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	34 W
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	34 W
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	34 W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	34 W
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	34 W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	28,5 W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	28,5 W
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	40 W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	34 W
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	34 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	34 W
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	40 W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 W
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	28,5 W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	28,5 W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	De la 0 până la +35 °C
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	De la -10 până la +40 °C
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	De la 0 până la +35 °C
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	De la 0 până la +35 °C
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	De la 0 până la +35 °C
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	De la 0 până la +35 °C
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	De la 0 până la +35 °C
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	De la 0 până la +35 °C
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	De la -10 până la +40 °C
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	De la -10 până la +40 °C
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	De la -10 până la +40 °C
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	De la -10 până la +40 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	De la -10 până la +40 °C
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	De la -10 până la +40 °C
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	De la -10 până la +40 °C
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	De la -10 până la +35 °C
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	De la -10 până la +40 °C
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +40 °C
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	De la -10 până la +35 °C
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	De la -10 până la +35 °C
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	De la 0 până la +35 °C
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	De la 0 până la +35 °C
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	De la 0 până la +35 °C
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	De la 0 până la +35 °C

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	De la 0 până la +35 °C
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	De la 0 până la +35 °C
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	De la 0 până la +35 °C
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	De la 0 până la +35 °C
01385800	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	De la 0 până la +35 °C
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	De la 0 până la +35 °C
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	De la 0 până la +35 °C
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	De la 0 până la +35 °C
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	De la 0 până la +35 °C
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	De la 0 până la +35 °C
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	De la 0 până la +35 °C
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	De la 0 până la +35 °C
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	De la 0 până la +35 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +40 °C
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +40 °C
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +40 °C
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	De la -10 până la +40 °C
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	De la -10 până la +40 °C
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	De la -10 până la +40 °C
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	De la -10 până la +40 °C
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	De la -10 până la +40 °C
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	De la -10 până la +40 °C
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	De la -10 până la +40 °C
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +40 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Da
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Da
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Nu
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Nu
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Nu
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	Da
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Da
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Da
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nu
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Nu
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Da
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Da
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	Da
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Da
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Da
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	Nu
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Nu
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Nu
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Da
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Nu
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nu
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Nu
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Da
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Da
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Da
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Nu
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Da
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Nu
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Nu
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Da
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	Da
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Da
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Da
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Da
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Da
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Da
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Da
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Da
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Da
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nu
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nu
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Nu
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Nu
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Da
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Da
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Da
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Nu
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Nu
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Nu
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Da
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Da
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Da
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Da
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Da
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	Da
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	Da
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Da

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic	Cod protecție împotriva infiltrărilor
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IK03	IP20
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP20/44
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	IK03	IP20/44
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP20/44
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	IK02	IP20
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IK02	IP20
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	IK03	IP20/44
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic	Cod protecție împotriva infiltrărilor
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	IK03	IP20/44
01385800	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	IK03	IP20/44
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	IK03	IP20/44
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Condiții de utilizare

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
01398800	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	3%
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	1%
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	1%
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	3%
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3%
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3%
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	3%
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	1%
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3%
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

