



CoreLine Panel — очевидный выбор в пользу светодиодов

CoreLine Panel

Универсальные потолочные светодиодные светильники общего внутреннего освещения, потребляющие на 40 процентов меньше электроэнергии по сравнению с трубчатыми люминесцентными лампами. Обеспечивают равномерное освещение благодаря однородной световой поверхности. Две цветовые температуры на выбор: 3000 и 4000 К. Два варианта формы корпуса — квадратная и прямоугольная. Светильники CoreLine Panel устанавливаются в открытые потолочные ячейки, есть возможность монтажа в гипсокартон, а также подвесного и накладного монтажа. Поверхность светильника гладкая — на ней практически не скапливается пыль, что упрощает чистку и обслуживание системы освещения.

Преимущества

- Позволяет легко перейти от простых традиционных светильников к светодиодным
- Экономия электроэнергии до 40% по сравнению с функциональными осветительными приборами TL-D
- Равномерное освещение

Характеристики

- Интегрированная светодиодная технология
- Тонкий квадратный корпус
- Две цветовые температуры на выбор: 3000 и 4000 К


Применение

- Общее освещение

CoreLine Panel

Versions

RC132V G5 31_36_43S940 PSD
W30L120 OC



CoreLine panel Gen 5- rectangular
Office Compliant

RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSD
W60L60 OC_SPP





RC132V G5 29_34_40S _830 PSU
W60L60 OC_SPP











RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP




Чертеж размеров




Чертеж размеров



Чертеж размеров




Чертеж размеров




Сведения о продукте




DC plug



Coreline panel G5 PSD connector closed



CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector




Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1

CoreLine Panel

Сведения о продукте



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack




CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver




Coreline panel G5 backside PSD driver




Coreline panel G5 backside PSU driver




Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



CoreLine Panel G5 30x120 OC
Front of pack



Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4

CoreLine Panel


Сведения о продукте




DC plug open with driver and panel



CoreLine panel BN backside
W60L60



Coreline panel G5 Recessed
Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector
Open_Step 2



CoreLine panel BN corner W60L60



Coreline panel G5 optical cover




Coreline panel G5 PSD driver
Lumenswitch

CoreLine Panel


Сведения о продукте



DC plug closed with driver and panel



Coreline panel G5 PSD connector open



Coreline panel G5_ PSD connector
Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle

Общая информация	
Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Технические характеристики освещения	
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Да

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	RC132V
910505102350	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	RC132V
910505102355	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	RC132V
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-
910505102347	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	RC132V
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	RC132V
910505102353	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	RC132V
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-
911401842484	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	-
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-

Технические характеристики освещения (1/2)

			Коррелированная цветовая температура			Коррелированная цветовая температура			Коррелированная цветовая температура		
Order Code	Full Product Name	Тип «все включено»	Колориметрическая температура (ном.)	Колориметрический коэффициент (CRI)	Эффективность (ном.)	Order Code	Full Product Name	Тип «все включено»	Колориметрическая температура (ном.)	Колориметрический коэффициент (CRI)	Эффективность (ном.)
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥90	107 лм/Вт	910505102350	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 лм/Вт
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU	-	4000 K	≥80	106 лм/Вт						

Коррелированная						Коррелированная					
			цветовая	Коэффициент	Эффектив-			цветовая	Коэффициент	Эффективность	
	Full Product	Тип «все	температура	цветопередачи	(номиналь-		Full Product	Тип «все	температура	цветопередачи	(номинальная)
Order Code	Name	включено»	(ном.)	(CRI)	(ном.)	Order Code	Name	включено»	(ном.)	(CRI)	(ном.)
910505102355	RC132V G5	-	4000 K	≥80	106 лм/В		W60L60 OC				
	36S/840 PSU						ELB3				
	W30L120 NOC					910505102348	RC132V G5	-	4000 K	≥80	106 лм/В
	ELB3						36S/840 PSU				
911401840984	RC132V G5	-	4000 K	≥80	125 лм/В		W60L60 OC				
	36S/840 PSU						ELB3				
	W30L120 NOC					910505102351	RC132V G5	All-in,	4000 K	≥80	107 лм/В
911401841384	RC132V G5	-	4000 K	≥80	125 лм/В		31_36_43S/840	Multi			
	36S/840 PSU						PSD	Lumen			
	W30L120 OC						W60L60OCELB3				
911401841984	RC132V G5	-	4000 K	≥80	125 лм/В	910505102353	RC132V G5	-	4000 K	≥80	106 лм/В
	36S/840 PSD						36S/840 PSU				
	W30L120 OC						W60L60 NOC				
911401842284	RC132V G5	-	4000 K	≥90	104 лм/В		ELB3				
	36S/940 PSU					910505102354	RC132V G5	-	3000 K	≥80	100 лм/В
	W30L120 OC						34S/830 PSD				
911401843784	RC132V G5	All-in,	4000 K	≥80	125 лм/В		W60L60 OC				
	31_36_43S/840	Multi					ELB3				
	PSU W60L60	Lumen				911401840684	RC132V G5	-	4000 K	≥80	125 лм/В
	OC						36S/840 PSU				
911401844384	RC132V G5	All-in,	4000 K	≥80	125 лм/В		W60L60 NOC				
	31_36_43S/840	Multi				911401841084	RC132V G5	-	3000 K	≥80	120 лм/В
	PSD W60L60	Lumen					34S/830 PSU				
	OC						W60L60 OC				
911401843684	RC132V G5	All-in,	3000 K	≥80	120 лм/В	911401841184	RC132V G5	-	4000 K	≥80	125 лм/В
	29_34_40S/830	Multi					36S/840 PSU				
	PSU W60L60	Lumen					W60L60 OC				
	OC					911401841484	RC132V G5	-	3000 K	≥80	120 лм/В
911401844184	RC132V G5	All-in,	4000 K	≥80	125 лм/В		34S/830 PSD				
	31_36_43S/840	Multi					W60L60 OC				
	PSU W60L60	Lumen				911401841584	RC132V G5	-	4000 K	≥80	125 лм/В
	NOC						36S/840 PSD				
911401823185	RC132V G5	-	4000 K	≥80	126 лм/В		W60L60 OC				
	36S/840 PSU					911401841684	RC132V G5	-	4000 K	≥80	120 лм/В
	W60L60 NOC						48S/840 PSD				
	BN6						W60L60 OC				
911401823385	RC132V G5	-	4000 K	≥80	126 лм/В	911401842084	RC132V G5	-	4000 K	≥90	104 лм/В
	36S/840 PSU						36S/940 PSU				
	W60L60 OC BN						W60L60 NOC				
911401823485	RC132V G5	-	4000 K	≥80	126 лм/В	911401842184	RC132V G5	-	4000 K	≥90	104 лм/В
	36S/840 PSU						36S/940 PSU				
	W60L60 OC						W60L60 OC				
	BN6					911401842384	RC132V G5	-	4000 K	≥90	104 лм/В
911401823885	RC132V G5	-	4000 K	≥80	126 лм/В		36S/940 PSD				
	36S/840 PSD						W60L60 OC				
	W60L60 OC BN					911401842484	RC132V G5	-	4000 K	≥90	107 лм/В
910505102347	RC132V G5	-	4000 K	≥80	106 лм/В		43S/940 PSD				
	36S/840 PSD						W60L60 OC				

Order Code	Full Product Name	Тип «все включено»	Коррелированная		Эффективность (номинальная)
			цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	
911401842884	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 лм/В

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Светоотдача	Оптический тип	Order Code	Full Product Name	Светоотдача	Оптический тип
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3 100 лм	Угол расхождения луча света 90°	910505102347	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°	910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°
910505102350	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°	910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3 100 лм	Угол расхождения луча света 90°
910505102355	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	3 600 лм	Угол расхождения луча света 120°	910505102353	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3 600 лм	Угол расхождения луча света 120°
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 120°	910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3 400 лм	Угол расхождения луча света 90°
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°	911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 120°
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°	911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400 лм	Угол расхождения луча света 90°
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°	911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3 100 лм	Угол расхождения луча света 90°	911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3 400 лм	Угол расхождения луча света 90°
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3 100 лм	Угол расхождения луча света 90°	911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2 900 лм	Угол расхождения луча света 90°	911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4 800 лм	Угол расхождения луча света 90°
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3 100 лм	Угол расхождения луча света 120°	911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 120°
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	3 600 лм	Угол расхождения луча света 120°	911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°	911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°	911401842484	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	4 300 лм	Угол расхождения луча света 90°
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3 600 лм	Угол расхождения луча света 90°	911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	3 400 лм	Угол расхождения луча света 90°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 В	911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 В
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	34 В	911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 В
910505102350	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	34 В	911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 В
910505102355	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 В	911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 В
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 В	911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 В
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 В
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	28,5 В
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	28,5 В
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	28,5 В
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 В
910505102347	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34 В
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 В
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	40 В
910505102353	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 В
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 В
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 В
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 В
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 В
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 В
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 В
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 В
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 В
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	34,5 В
911401842484	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	40 В
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 В

Температура

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	От -10 до +40 °C
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	От 0 до +35 °C
910505102350	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	От 0 до +35 °C
910505102355	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	От 0 до +35 °C
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	От -10 до +40 °C
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	От -10 до +40 °C
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	От -10 до +40 °C
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	От -10 до +40 °C
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	От -10 до +40 °C
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	От -10 до +35 °C
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	От -10 до +35 °C
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	От -10 до +35 °C

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	От -10 до +35 °C
910505102347	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	От 0 до +35 °C
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	От 0 до +35 °C
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	От 0 до +35 °C
910505102353	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	От 0 до +35 °C
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	От 0 до +35 °C
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	От -10 до +40 °C
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	От -10 до +40 °C
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401842484	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	От -10 до +40 °C
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	От -10 до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Да
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Нет
910505102350	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	Да
910505102355	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Нет
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Нет
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Да
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Нет
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Нет
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Нет
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Нет
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Нет
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Нет
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Нет
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Да
910505102347	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Да
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Нет
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Да
910505102353	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Нет
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Нет
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Нет
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Нет
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Да
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Да
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Да
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Нет
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Нет
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	Да
911401842484	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	Да
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Нет

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий	Код защиты от проникновения (IP)
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102350	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102355	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	IK03	IP20/44
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IK02	IP20
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	IK02	IP20
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий	Код защиты от проникновения (IP)
910505102347	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	IK03	IP20/44
910505102353	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842484	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3	910505102347	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3	910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102350	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3	910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
910505102355	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3	910505102353	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3	910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3	911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3	911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3	911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3	911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3	911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3	911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3	911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401842484	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401842884	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования
911401844684	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%	910505102347	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3%
910505102349	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	910505102348	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
910505102350	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3%	910505102351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3%
910505102355	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	910505102353	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
911401840984	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	910505102354	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
911401841384	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	911401840684	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401841984	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%	911401841084	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
911401842284	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	911401841184	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
911401843784	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-	911401841484	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
911401844384	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%	911401841584	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401843684	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-	911401841684	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
911401844184	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-	911401842084	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
911401823185	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	911401842184	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
911401823385	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	911401842384	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3%
911401823485	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	911401842484	RC132V G5 43S/940 PSD W60L60 OC	3%
911401823885	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%			

