



PowerBalance gen2 – a fenntartható teljesítmény

PowerBalance gen2

Ha irodák LED-es világítótestekkel történő megvilágításáról van szó, az emberek általában szívesen fektetnek pénzt a fenntartható megoldásokba, ha az megtérül. Ugyanakkor a rendszernek teljesítenie kell az irodamegvilágítási szabványok előírásait annak érdekében, hogy kellemes munkakörnyezetet biztosítson. A PowerBalance gen2 a Philips legtakarékosabb LED-es világítóteste, amely megfelel az irodai szabványoknak. Egy T5 megoldáshoz képest felénél többel csökkenti a költségeket, a fényforrás pedig hosszabb élettartammal rendelkezik. Ez jelentősen alacsonyabb üzemelési költségeket biztosít, ami az jelenti, hogy az ágazati elvárásoknak megfelelően a megtérülés gyors lesz. A gen2 architektúra lehetővé teszi a nagyon sokoldalú moduláris és félmoduláris világítótestek használatát. Ezek a világítótestek könnyen felszerelhetők a látszó- és rejtettbordás álmennyezetekre, a gipszkarton álmennyezetekre és a sávós (bandaszter) mennyezetekre.

Előnyök

- Az irodai szabványoknak megfelelő, nagyon hatékony LED-világítótest
- Jó minőségű világítási megoldás a T5 világítótestek cseréjére a legtöbb beltéri alkalmazásban
- Jelentősen csökkenti az üzemelési költségeket, és vonzó megtérülési időt biztosítanak

Szolgáltatások

- Különféle felszerelési lehetőségek
- Fejlett LED-technológia
- Különféle alakokban és méretekben elérhető
- Megfelel az irodai szabványoknak

Alkalmazás

- Irodák
- Más beltéri felhasználás


Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IP20 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.


Versions



IPPR RC460Bi 0025




IPPR_RC460Bi_0043-Product photo




IPPR_RC460Bi_0065-Product photo


Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo




IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

Termék részletei




IPDP_RC460Bi_0045-Detail
photo




IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo




IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo




IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0073-Detail
photo

Termék részletei

IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Működtető szerelvény	-
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Optikai típus	Széles sugárzási szög, irodákban használható
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/40
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Alkalmazási feltételek	
Maximális szabályozási szint	1%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsalád kódja	Termékcsalád kódja
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC461B
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC461B
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED28S	RC463B
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC463B
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED40S	RC463B
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
96676800	RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC468B
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC468B
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC468B
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC468B
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC461B
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED40S	RC461B
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED40S	RC461B
96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s	LED40S	RC461B
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC461B
96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED40S	RC461B
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED40S	RC461B
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC461B
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC461B
00567900	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Lámpacsalád kódja	Termékcsalád kódja
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED40S	RC463B
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC463B
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC461B
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC461B
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED40S	RC461B
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED40S	RC461B
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	LED34S	RC461B
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCIPSC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVIPSC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	-	RC461B

Technikai adatok (1/2)

Order	Full	Korrelált			Fényhasznosítás	Order	Full	Korrelált			Fényhasznosítás
Code	Product	szín hőmérséklet	Optikai bura	Színvisszaadási	(névleges)	Code	Product	szín hőmérséklet	Optikai bura	Színvisszaadási	(névleges)
	Name	(névl.)	típusa	index (CRI)	(névleges)		Name	(névl.)	típusa	index (CRI)	(névleges)
96471900	RC461B LED34S/9 40 PSD W60L60 CPC W	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	139 lm/W	98004700	RC463B LED28S/ BU840 PSD W62L62 VPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
96483200	RC461B LED34S/9 40 PSD W60L60 PCV PIP	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	139 lm/W	98005400	RC468B LED28S/ BU840 PSD W67L67 VPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
96457300	RC463B LED28S/9 40 PSD W62L62 VPC W	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	147 lm/W	98009200	RC468B LED80S/ TW9 DIA W67L67 VPC W	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
96465800	RC463B LED34S/9 40 PSD W62L62 VPC W	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	139 lm/W	98013900	RC468B LED40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W	4000 K	-	≥80	119 lm/W
96484900	RC463B LED40S/ 940 PSD W62L62 VPC PIP	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	143 lm/W	96451100	RC461B LED34S/9 40 PSD W60L60 VPC PIP	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	139 lm/W
96604100	RC463B LED28S/9 40 PSD W62L62 VPC PIP	4000 K	-	≥90	147 lm/W	96455900	RC461B LED40S/ 940 PSD W60L60 VPC W	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	143 lm/W
96605800	RC463B LED34S/9 40 PSD W62L62 VPC PIP	4000 K	-	≥90	139 lm/W	96456600	RC461B LED40S/ 940 PSD W60L60 VPC PIP	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	143 lm/W
96676800	RC463B LED28S/9 30 PSD W62L62 VPC PIP	3000 K	-	≥90	137 lm/W	96458000	RC461B LED40S/ 940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	143 lm/W
98000900	RC463B LED80S/ TW9 DIA W62L62 VPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W	96462700	RC461B LED34S/9 40 PSD W60L60 VPC W	4000 K	Polikarbonát bura	≥90	139 lm/W
98001600	RC468B LED80S/ TW9 DIA W67L67 VPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W						

Order	Full	Korrelált			Fényhasznosítás	Order	Full	Korrelált			Fényhasznosítás
Code	Product	színhőmérséklet	Optikai búra	Színvisszaadási	(névleges)	Code	Product	színhőmérséklet	Optikai búra	Színvisszaadási	(névleges)
	Name	(névl.)	típusa	index (CRI)	(névleges)		Name	(névl.)	típusa	index (CRI)	(névleges)
96467200	RC461B LED40S/ 930 PSD W60L60 VPC W	3000 K	Polikarbonát búra	≥90	136 lm/W	98010800	RC461B LED40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W	4000 K	-	≥80	119 lm/W
96472600	RC461B LED40S/ 940 PSD W60L60 VPC W AIR	4000 K	Polikarbonát búra	≥90	143 lm/W	98011500	RC461B LED40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W SC	4000 K	-	≥80	119 lm/W
96475700	RC461B LED34S/9 30 PSU W60L60 VPC PIP	3000 K	Polikarbonát búra	≥90	133 lm/W	96442900	RC463B LED40S/ 940 PSD W31L125 CPC PIP	4000 K	Polikarbonát búra	≥90	143 lm/W
96476400	RC461B LED34S/9 40 PSD W60L60 VPC W SC	4000 K	Polikarbonát búra	≥90	139 lm/W	96611900	RC463B LED40S/ 940 PSD W31L125 VPC PIP	4000 K	-	≥90	143 lm/W
00567900	RC461B LED40S/ 930 PSD W60L60 VPC PIP	3000 K	-	≥90	136 lm/W	97988100	RC463B LED80S/ TW9 DIA W31L125 VPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
97998000	RC461B LED80S/ TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W	97991100	RC463B LED28S/ BU840 PSD W31L125 VPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
97999700	RC461B LED80S/ TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W	97994200	RC463B LED80S/ TW9 DIA W31L125 CPC PIP	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	130 lm/W
98002300	RC461B LED28S/ BU840 PSD W60L60 VPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W	97997300	RC463B LED28S/ BU840 PSD W31L125 CPC PIP	4000 K	-	≥80	122 lm/W
98003000	RC461B LED28S/ BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	4000 K	-	≥80	122 lm/W	96438200	RC461B LED34S/9 40 PSD W30L120 VPC W	4000 K	Polikarbonát búra	≥90	139 lm/W

Fényhasznosítás						Fényhasznosítás					
Order	Full	Korrelált				Order	Full	Korrelált			
Code	Product	színhőmérséklet	Optikai búra	Színvisszaadási	(névleges)	Code	Product	színhőmérséklet	Optikai búra	Színvisszaadási	(névleges)
	Name	(névl.)	típusa	index (CRI)	(névleges)		Name	(névl.)	típusa	index (CRI)	(névleges)
96440500	RC461B	3000 K	Polikarbonát	≥90	133 lm/W		W30L120				
	LED34S/9		bura				VPC PIP				
	30 PSD						SC				
	W30L120					97989800	RC461B	4000 K	-	≥80	122 lm/W
	VPC PIP						LED28S/				
96441200	RC461B	4000 K	Polikarbonát	≥90	143 lm/W		BU840				
	LED40S/		bura				PSD				
	940 PSD						W30L120				
	W30L120						VPC PIP				
	VPC PIP					97990400	RC461B	4000 K	-	≥80	122 lm/W
96444300	RC461B	4000 K	Polikarbonát	≥90	128 lm/W		LED28S/				
	LED40S/		bura				BU840				
	940 PSD						PSD				
	W30L120						W30L120				
	VPC W						VPCPIPSC				
96447400	RC461B	4000 K	Polikarbonát	≥90	139 lm/W	97995900	RC461B	4000 K	-	≥80	122 lm/W
	LED34S/9		bura				LED28S/				
	40 PSD						BU840				
	W30L120						PSD				
	VPC PIP						W30L120				
97986700	RC461B	Tunable white	-	≥90	130 lm/W		PCV PIP				
	LED80S/	2700-6500 K				97996600	RC461B	4000 K	-	≥80	122 lm/W
	TW9 DIA						LED28S/				
	W30L120						BU840				
	VPC PIP						PSD				
97987400	RC461B	Tunable white	-	≥90	130 lm/W		W30L120				
	LED80S/	2700-6500 K					PCVPIPSC				
	TW9 DIA										

Technikai adatok (2/2)

Fényforrások						Fényforrások					
Order Code	Full Product Name	Fényáram	száma			Order Code	Full Product Name	Fényáram	száma		
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	3 400 lm	1			98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC	2 800 lm	-		
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV	3 400 lm	1				PIP				
	PIP					98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC	2 800 lm	-		
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	2 800 lm	1				PIP				
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	3 400 lm	1			98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	7 700 lm	-		
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC	4 000 lm	1			98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC	4 000 lm	-		
	PIP						W				
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC	2 800 lm	-			96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC	3 400 lm	1		
	PIP						PIP				
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC	3 400 lm	-			96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	4 000 lm	1		
	PIP					96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC	4 000 lm	1		
96676800	RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC	2 800 lm	-				PIP				
	PIP					96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC	4 000 lm	1		
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC	7 700 lm	-				ELD3 P				
	PIP					96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	3 400 lm	1		
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC	7 700 lm	-			96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	4 000 lm	1		
	PIP										

Order Code	Full Product Name	Fényforrások	
		Fényáram	száma
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	4 000 lm	1
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	3 400 lm	1
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	3 400 lm	1
00567900	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP	4 000 lm	-
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	7 700 lm	-
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	7 700 lm	-
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	2 800 lm	-
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	2 800 lm	-
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	4 000 lm	-
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	4 000 lm	-
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	4 000 lm	1
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	4 000 lm	-
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	7 700 lm	-

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	24 W
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	24 W
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	19 W
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	24 W
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP	28 W
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	19 W
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	24 W
96676800	RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP	20,5 W
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	64 W
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	64 W
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	23 W
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	23 W
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	64 W
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	33,5 W
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	24 W
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	28 W
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	28 W
96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	28 W
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	24 W
96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	29,5 W
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	28 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrások	
		Fényáram	száma
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	2 800 lm	-
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	7 700 lm	-
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	2 800 lm	-
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	3 400 lm	1
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	3 400 lm	1
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	4 000 lm	1
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	4 000 lm	1
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	3 400 lm	1
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	7 700 lm	-
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	7 700 lm	-
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	2 800 lm	-
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	2 800 lm	-
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	2 800 lm	-
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	2 800 lm	-

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	25,5 W
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	24 W
00567900	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP	29,5 W
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	64 W
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	64 W
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	23 W
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	23 W
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	33,5 W
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	33,5 W
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	28 W
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	28 W
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	64 W
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	23 W
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	64 W
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	23 W
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	24 W
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	25,5 W
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	28 W
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	28 W
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	24 W
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	64 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	64 W
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	23 W
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	23 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Igen
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Igen
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	Igen
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	Igen
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Igen
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Igen
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Igen
96676800	RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP	Igen
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	Igen
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	Igen
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	Igen
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	Igen
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	Igen
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	Igen
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Igen
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Igen
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Igen
96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	Igen
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Igen
96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	Igen
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	Igen
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	Nem
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	Igen
00567900	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP	Igen

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Véletlenszerű váltásra alkalmas
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Nem
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Nem
96457300	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC W	Nem
96465800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC W	Nem
96484900	RC463B LED40S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Nem
96604100	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Nem
96605800	RC463B LED34S/940 PSD W62L62 VPC PIP	Nem
96676800	RC463B LED28S/930 PSD W62L62 VPC PIP	Nem
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	Nem
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	Nem
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	Nem
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	Nem
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	Nem
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	Nem
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Nem

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	23 W
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	23 W

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Igen
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	Igen
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	Igen
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	Igen
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	Igen
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	Igen
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	Igen
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	Igen
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	Igen
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	Igen
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	Igen
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	Igen
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	Igen
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	Igen
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Igen
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	Igen
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Igen
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	Igen
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	Igen
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	Igen
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	Igen
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	Igen
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	Igen

Order Code	Full Product Name	Véletlenszerű váltásra alkalmas
96455900	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W	Nem
96456600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Nem
96458000	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	Nem
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Nem
96467200	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC W	Nem
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	Nem
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	Nem
96476400	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W SC	Nem
00567900	RC461B LED40S/930 PSD W60L60 VPC PIP	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Nem
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	Nem
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	Nem

Order Code	Full Product Name	Véletlenszerű váltásra alkalmas
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	Nem
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	Nem
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	Nem
96442900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP	Nem
96611900	RC463B LED40S/940 PSD W31L125 VPC PIP	Nem
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	Nem
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	Nem
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	Nem
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	Nem
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	Nem

Order Code	Full Product Name	Véletlenszerű váltásra alkalmas
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	Nem
96441200	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Nem
96444300	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC W	Nem
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Nem
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	Nem
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	Nem
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	Nem
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	Nem
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	Nem
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	Nem

