



PowerBalance gen2 - Performance sostenibili

Powerbalance gen2

Quando si tratta di illuminare un ufficio con apparecchi a LED, le persone solitamente sono propense a investire nella sostenibilità, purché l'investimento possa essere recuperato. Allo stesso tempo, il sistema deve rispettare la conformità alle normative che regolano l'illuminazione per uffici, per garantire un ambiente di lavoro confortevole. PowerBalance gen2 è l'apparecchio per illuminazione a LED di Philips, conforme alle norme per uffici, che offre il più elevato livello di efficienza energetica. Rispetto a una soluzione T5, consente di ridurre i costi energetici di oltre la metà e la sorgente luminosa ha una durata maggiore. Questo risulta in costi operativi notevolmente inferiori, garantendo un recupero dell'investimento che soddisfa le esigenze del mercato delle specifiche. L'architettura gen2 rende possibile una gamma di apparecchi per illuminazione altamente versatili modulari e semi-modulari. Questi apparecchi possono essere facilmente montati in controsoffitti con profilo a T nascosti e a vista, nonché in controsoffitti in cartongesso e con bandraster.

Vantaggi

- Apparecchio per illuminazione a LED conforme alle norme per uffici estremamente efficiente
- Soluzione di illuminazione di buona qualità per la sostituzione diretta degli apparecchi T5 nella maggior parte delle applicazioni per interni
- Riduzione significativa dei costi operativi, con un conseguente periodo di ammortamento interessante

Caratteristiche

- Varietà di opzioni di montaggio
- Tecnologia LED avanzata
- Disponibile in diverse forme e dimensioni
- Conforme alle normative per uffici

Applicazione

- Uffici
- Altre applicazioni in interni

Warnings and safety

- Il prodotto ha la classe di protezione IP20 e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti


Versions



IPPR RC460Bi 0025




IPPR_RC460Bi_0043-Product photo




IPPR RC460Bi 0069

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dati del prodotto



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



Upgradable sensor



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo

Dati del prodotto



IPDP_RC460Bi_0043-Detail
photo




IPDP_RC460Bi_0045-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo

Dati del prodotto



IPDP_RC460Bi_0073-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



PowerBalance_RC461_W31L125_I
A4-DPP

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Unità elettrica/alimentatore	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Dati tecnici di illuminazione	
Tipo di ottica	Fascio largo conforme alle norme per uffici
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Approvazione e applicazione	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK02 IP20/40
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Condizioni di applicazione	
Livello massimo di attenuazione	1%

Informazioni generali

		Marchio	Codice famiglia lampada	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
Order Code	Full Product Name	CE			
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Sì	LED34S	-	RC461B
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Sì	LED34S	-	RC461B
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	Sì	-	-	RC463B
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	Sì	-	-	RC468B
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	Sì	-	-	RC463B
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	Sì	-	-	RC468B
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	Sì	-	-	RC463B
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	Sì	-	-	RC468B
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	Sì	-	-	RC463B
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	Sì	-	-	RC468B
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Sì	LED34S	-	RC461B
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Sì	LED34S	-	RC461B
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	Sì	LED40S	-	RC461B
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	Sì	LED34S	-	RC461B
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Sì	-	-	RC461B
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	Sì	-	-	RC461B
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	Sì	-	-	RC461B
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	Sì	-	-	RC461B
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	Sì	-	-	RC461B
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	Sì	-	-	RC461B
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Sì	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
10055800	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Sì	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC468B
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Marchio CE	-	-	RC461B

Order Code	Full Product Name	Marchio CE	Codice famiglia lampada	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Marchio CE	-	-	RC461B
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	Marchio CE	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Marchio CE	-	-	RC461B
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	Marchio CE	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	Si	-	-	RC463B
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	Si	-	-	RC463B
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	Si	-	-	RC463B
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	Si	-	-	RC463B
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	Si	LED34S	-	RC461B
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	Si	LED34S	-	RC461B
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Si	LED34S	-	RC461B
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	Si	-	-	RC461B
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	Si	-	-	RC461B
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	Si	-	-	RC461B
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	Si	-	-	RC461B
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	Si	-	-	RC461B
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	Si	-	-	RC461B
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Si	-	Sensore Interact SNS210	RC461B
10059600	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Si	-	Sensore Interact SNS210	RC461B
10923000	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Marchio CE	-	-	RC461B
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Marchio CE	-	-	RC461B
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	Marchio CE	-	Sensore Interact SNS210	RC461B
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Marchio CE	-	-	RC461B
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	Marchio CE	-	Sensore Interact SNS210	RC461B

Order Code	Full Product Name	Marchio CE	Codice famiglia lampada	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
98047400	RC461B LED34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W	Si	-	Sensore Interact SNS210	RC461B
98048100	RC463B LED34S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	Si	-	Sensore Interact SNS210	RC463B
98049800	RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	Si	-	Sensore Interact SNS210	RC463B
98050400	RC463B LED60S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	Si	-	Sensore Interact SNS210	RC463B
98051100	RC461B LED34S/940 SRD W30L120VPCIA4PIPC	Si	-	Sensore Interact SNS210	RC461B
98030600	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
98031300	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
98032000	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
98033700	RC463B LED28S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC463B
98034400	RC463B LED34S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC463B
98035100	RC463B LED40S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC463B
98036800	RC463B LED60S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC463B
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
98039900	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4PIPC	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
98040500	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPC	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
98041200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W SC	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B
98042900	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPC	Si	-	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC461B

		Angolo del fascio di luce della sorgente		Temperatura del colore	Tipo copertura ottica	Indice di resa cromatica (CRI)
Order Code	Full Product Name	luminosa	correlata			
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	120 °	4000 K	Copertura polycarbonato PC	≥90	
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	120 °	4000 K	Copertura polycarbonato PC	≥90	
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	
98004700	RC463B LED28S/ BU840 PSD W62L62 VPC PIP	120 °	4000 K	-	≥80	
98005400	RC468B LED28S/ BU840 PSD W67L67 VPC PIP	120 °	4000 K	-	≥80	
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	
98012200	RC463B LED40S/ BU840 PSD W62L62 CPC W	120 °	4000 K	-	≥80	
98013900	RC468B LED40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W	120 °	4000 K	-	≥80	
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	120 °	4000 K	Copertura polycarbonato PC	≥90	
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	120 °	4000 K	Copertura polycarbonato PC	≥90	
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	120 °	4000 K	Copertura polycarbonato PC	≥90	
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	120 °	3000 K	Copertura polycarbonato PC	≥90	

		Angolo del fascio di luce della sorgente		Temperatura del colore	Tipo copertura ottica	Indice di resa cromatica (CRI)
Order Code	Full Product Name	luminosa	correlata			
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	
98002300	RC461B LED28S/ BU840 PSD W60L60 VPC PIP	120 °	4000 K	-	≥80	
98003000	RC461B LED28S/ BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	120 °	4000 K	-	≥80	
98010800	RC461B LED40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W	120 °	4000 K	-	≥80	
98011500	RC461B LED40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W SC	120 °	4000 K	-	≥80	
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	
10055800	RC461B LED80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80	
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80	
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80	
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80	
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80	
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90	

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente	Temperatura del colore correlata	Tipo copertura ottica	Indice di resa cromatica (CRI)
		luminosa			
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	120 °	4000 K	-	≥80
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	120 °	4000 K	-	≥80
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	120 °	4000 K	Copertura policarbonato PC	≥90
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	120 °	3000 K	Copertura policarbonato PC	≥90
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	120 °	4000 K	Copertura policarbonato PC	≥90
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	120 °	4000 K	-	≥80
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCIPSC	120 °	4000 K	-	≥80
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	120 °	4000 K	-	≥80
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVIPSC	120 °	4000 K	-	≥80
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	120 °	Tunable white 2700-6500 K	-	≥90
10059600	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	120 °	Tunable white	-	≥90

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente	Temperatura del colore correlata	Tipo copertura ottica	Indice di resa cromatica (CRI)
		luminosa			
			2700-6500 K		
10923000	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	120 °	4000 K	-	≥80
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	120 °	4000 K	-	≥80
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	120 °	4000 K	-	≥80
98047400	RC461B LED34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W	- °	4000 K	-	≥90
98048100	RC463B LED34S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	- °	4000 K	-	≥90
98049800	RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	- °	4000 K	-	≥90
98050400	RC463B LED60S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	- °	4000 K	-	≥90
98051100	RC461B LED34S/940 SRD W30L120VPCIA4PIPC	- °	4000 K	-	≥90
98030600	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W	- °	3000 K	-	≥90
98031300	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	- °	4000 K	-	≥90
98032000	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	- °	4000 K	-	≥90
98033700	RC463B LED28S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	- °	4000 K	-	≥90
98034400	RC463B LED34S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	- °	4000 K	-	≥90

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente	Temperatura del colore correlata	Tipo copertura ottica	Indice di resa cromatica (CRI)
		luminosa			
98035100	RC463B LED40S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	- °	4000 K	-	≥90
98036800	RC463B LED60S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	- °	4000 K	-	≥90
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	- °	3000 K	-	≥90
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	- °	4000 K	-	≥90

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio di luce della sorgente	Temperatura del colore correlata	Tipo copertura ottica	Indice di resa cromatica (CRI)
		luminosa			
98039900	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4PIPC	- °	3000 K	-	≥90
98040500	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPC	- °	4000 K	-	≥90
98041200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W SC	- °	4000 K	-	≥90
98042900	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPC	- °	4000 K	-	≥90

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Numero di sorgenti luminose
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	139 lm/W	3.400 lm	1
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	139 lm/W	3.400 lm	1
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	122 lm/W	2.800 lm	-
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	122 lm/W	2.800 lm	-
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	130 lm/W	7.700 lm	-
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	130 lm/W	7.700 lm	-
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	119 lm/W	4.000 lm	-
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	119 lm/W	4.000 lm	-
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	139 lm/W	3.400 lm	1
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	139 lm/W	3.400 lm	1
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	143 lm/W	4.000 lm	1

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Numero di sorgenti luminose
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	133 lm/W	3.400 lm	1
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	130 lm/W	7.700 lm	-
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	122 lm/W	2.800 lm	-
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	122 lm/W	2.800 lm	-
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	119 lm/W	4.000 lm	-
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	119 lm/W	4.000 lm	-
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
10055800	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	173 lm/W	2.800 lm	-
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	172 lm/W	3.400 lm	-
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	172 lm/W	3.400 lm	-
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	174 lm/W	4.000 lm	-

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Numero di sorgenti luminose
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	174 lm/W	4.000 lm	-
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	122 lm/W	2.800 lm	-
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	122 lm/W	2.800 lm	-
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	139 lm/W	3.400 lm	1
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	133 lm/W	3.400 lm	1
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	139 lm/W	3.400 lm	1
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	130 lm/W	7.700 lm	-
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	122 lm/W	2.800 lm	-
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCIPSC	122 lm/W	2.800 lm	-
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	122 lm/W	2.800 lm	-
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPC	122 lm/W	2.800 lm	-
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
10059600	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	130 lm/W	7.700 lm	-
10923000	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	173 lm/W	2.800 lm	-
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	172 lm/W	3.400 lm	-
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	172 lm/W	3.400 lm	-
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	174 lm/W	4.000 lm	-

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Numero di sorgenti luminose
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	174 lm/W	4.000 lm	-
98047400	RC461B LED34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W	142 lm/W	3.400 lm	-
98048100	RC463B LED34S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	142 lm/W	3.400 lm	-
98049800	RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	143 lm/W	4.000 lm	-
98050400	RC463B LED60S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	133 lm/W	6.000 lm	-
98051100	RC461B LED34S/940 SRD W30L120VPCIA4PIPC	142 lm/W	3.400 lm	-
98030600	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W	133 lm/W	3.400 lm	-
98031300	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	142 lm/W	3.400 lm	-
98032000	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	143 lm/W	4.000 lm	-
98033700	RC463B LED28S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	147 lm/W	2.800 lm	-
98034400	RC463B LED34S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	142 lm/W	3.400 lm	-
98035100	RC463B LED40S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	143 lm/W	4.000 lm	-
98036800	RC463B LED60S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	133 lm/W	6.000 lm	-
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	133 lm/W	3.400 lm	-
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	142 lm/W	3.400 lm	-
98039900	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4PIPC	133 lm/W	3.400 lm	-
98040500	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPC	142 lm/W	3.400 lm	-
98041200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W SC	142 lm/W	3.400 lm	-
98042900	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPC	143 lm/W	4.000 lm	-

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	24 W
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	24 W
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	64 W
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	64 W
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	23 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	23 W
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	64 W
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	64 W
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	33,5 W
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	33,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	24 W
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	24 W
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	28 W
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	25,5 W
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	64 W
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	64 W
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	23 W
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	23 W
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	33,5 W
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	33,5 W
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	64 W
10055800	RC461B LED80S/TWBW SIA W60L60 VPC U4 PIP	64 W
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	16,2 W
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	19,8 W
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	19,8 W
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	23 W
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	23 W
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	64 W
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	23 W
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	64 W
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	23 W
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	24 W
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	25,5 W
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	24 W
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	64 W
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	64 W
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	23 W
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIPSC	23 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	23 W
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIPSC	23 W
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 PIP	64 W
10059600	RC461B 80S/TWBW SIA W30L120 VPC IA4 PIP	64 W
10923000	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	16,2 W
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	19,8 W
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	19,8 W
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	23 W
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	23 W
98047400	RC461B LED34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W	24 W
98048100	RC463B LED34S/940 SRD W31L125 VPC IA4 PIP	24 W
98049800	RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4 PIP	28 W
98050400	RC463B LED60S/940 SRD W31L125 VPC IA4 PIP	45 W
98051100	RC461B LED34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 PIPSC	24 W
98030600	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W	25,5 W
98031300	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	24 W
98032000	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	28 W
98033700	RC463B LED28S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	19 W
98034400	RC463B LED34S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	24 W
98035100	RC463B LED40S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	28 W
98036800	RC463B LED60S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	45 W
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	25,5 W
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	24 W
98039900	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIPSC	25,5 W
98040500	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIPSC	24 W
98041200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W SC	24 W
98042900	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIPSC	28 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	Si
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	Si
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	Si
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	Si
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	Si
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	Si
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	Si
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	Si
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	Si
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	Si
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	Si
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	Si
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	Si
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	No
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	Si
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	Si
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	Si
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	Si
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	Si
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Si
10055800	RC461B LED80S/TWBW SIA W60L60 VPC U4 PIP	Si
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Si
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Si
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	Si
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	Si
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	Si
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	Si
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	Si
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	Si
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	Si
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	Si
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	Si
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	Si
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	Si
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	Si
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	Si
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIPSC	Si
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	Si
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIPSC	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Si
10059600	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Si
10923000	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Si
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Si
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	Si
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	Si
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	Si
98047400	RC461B LED34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W	Si
98048100	RC463B LED34S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	Si
98049800	RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	Si
98050400	RC463B LED60S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	Si
98051100	RC461B LED34S/940 SRD W30L120VPCIA4PIPSC	Si
98030600	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
98031300	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	Si
98032000	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	Si
98033700	RC463B LED28S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	Si
98034400	RC463B LED34S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	Si
98035100	RC463B LED40S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	Si
98036800	RC463B LED60S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	Si
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Si
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	Si
98039900	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	Si
98040500	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	Si
98041200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W SC	Si
98042900	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	Si

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	(0.38, 0.38) SDCM <3
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	(0.38, 0.38) SDCM <3
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	(0.38, 0.38) SDCM <3
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
10055800	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Tunable, SDCM <3
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	(0.38, 0.38) SDCM <3
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	(0.38, 0.38) SDCM <3
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Tunable, SDCM <3
10059600	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Tunable, SDCM <3
10923000	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	(0.384; 0.378)SDCM <3
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	(0.384; 0.378)SDCM <3
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	(0.384; 0.378)SDCM <3
98047400	RC461B LED34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W	(0.38, 0.38) SDCM >3
98048100	RC463B LED34S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
98049800	RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
98050400	RC463B LED60S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
98051100	RC461B LED34S/940 SRD W30L120VPCIA4PIPSC	(0.38, 0.38) SDCM >3
98030600	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W	(0.38, 0.38) SDCM >3
98031300	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	(0.38, 0.38) SDCM >3
98032000	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	(0.38, 0.38) SDCM >3
98033700	RC463B LED28S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
98034400	RC463B LED34S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
98035100	RC463B LED40S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
98036800	RC463B LED60S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	(0.38, 0.38) SDCM >3
98039900	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	(0.38, 0.38) SDCM >3
98040500	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	(0.38, 0.38) SDCM >3
98041200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W SC	(0.38, 0.38) SDCM >3
98042900	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	(0.38, 0.38) SDCM >3

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
96471900	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W	No
96483200	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	No
98000900	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 VPC PIP	No
98001600	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC PIP	No
98004700	RC463B LED28S/BU840 PSD W62L62 VPC PIP	No
98005400	RC468B LED28S/BU840 PSD W67L67 VPC PIP	No
98008500	RC463B LED80S/TW9 DIA W62L62 CPC W	No
98009200	RC468B LED80S/TW9 DIA W67L67 VPC W	No
98012200	RC463B LED40S/BU840 PSD W62L62 CPC W	No
98013900	RC468B LED40S/BU840 PSD W67L67 VPC W	No
96451100	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	No
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	No
96472600	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC W AIR	No
96475700	RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP	No
97998000	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP	No
97999700	RC461B LED80S/TW9 DIA W60L60 VPC PIP SC	No
98002300	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIP	No
98003000	RC461B LED28S/BU840 PSD W60L60 VPC PIPSC	No
98010800	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W	No
98011500	RC461B LED40S/BU840 PSD W60L60 PCV W SC	No
10048000	RC461B LED80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 PIP	Si
10055800	RC461B LED80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 PIP	Si
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	No
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	No
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	No
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC PIP UE	No
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 PIP UE	No
97988100	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 VPC PIP	No
97991100	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 VPC PIP	No
97994200	RC463B LED80S/TW9 DIA W31L125 CPC PIP	No
97997300	RC463B LED28S/BU840 PSD W31L125 CPC PIP	No
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	No
96440500	RC461B LED34S/930 PSD W30L120 VPC PIP	No

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
96447400	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	No
97986700	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP	No
97987400	RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC	No
97989800	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPC PIP	No
97990400	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 VPCPIPSC	No
97995900	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCV PIP	No
97996600	RC461B LED28S/BU840 PSD W30L120 PCVPIPSC	No
10052700	RC461B LED80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4PIP	Si
10059600	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 PIP	Si
10923000	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	No
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	No
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	No
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE	No
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 PIPUE	No
98047400	RC461B LED34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W	No
98048100	RC463B LED34S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	No
98049800	RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	No
98050400	RC463B LED60S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP	No
98051100	RC461B LED34S/940 SRD W30L120VPCIA4PIPSC	No
98030600	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W	No
98031300	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	No
98032000	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W	No
98033700	RC463B LED28S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	No
98034400	RC463B LED34S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	No
98035100	RC463B LED40S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	No
98036800	RC463B LED60S/940 SRD W62L62 VPC U4 PIP	No
98037500	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4 PIP	No
98038200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 PIP	No
98039900	RC461B LED34S/930 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	No
98040500	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	No
98041200	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W SC	No
98042900	RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4PIPSC	No

