



# Alternativa de LED atrativa para lâmpadas incandescentes populares.

## LED em formato A

As lâmpadas de LED em forma de A da Philips são a alternativa de LED para as lâmpadas incandescentes padrão. Elas fornecem a luz bonita e o desempenho confiável que você espera do LED a um preço acessível.

### Benefícios

- As lâmpadas de 12,5 W e 8 W A19 são certificadas pela ENERGY STAR<sup>®</sup>.
- Propriedades de vida útil longa: diminui os custos de manutenção ao reduzir a frequência de troca de lâmpada
- Não perderá as cores, evita danos quando em estoque
- Não contém mercúrio
- Os feixes praticamente não emitem UV/IR
- Garantia limitada de 3 ou 5 anos dependendo do número de horas de funcionamento

### Características


- Substituição fácil com suportes de lâmpadas existentes
- Vida útil prolongada
- Iluminação total instantânea ao ligar
- Iluminação sem ultravioleta e infravermelho
- Livre de mercúrio e material perigoso – em conformidade com a RoHS

## LED em formato A

### Aplicação

- Ideal para iluminação decorativa e ambiente em pontos de vendas, hotéis, restaurantes, residências com várias unidades e prédios governamentais.

### Desenho dimensional



| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR | 95 mm | 137 mm |
| LEDGlobe13-175W G95 E27 WW 100-240V BR | 95 mm | 137 mm |

#### Informações gerais

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Casquilho          | E27            |
| Ciclo de comutação | 50.000         |
| Vida útil nominal  | 15.000 hora(s) |

#### Dados técnicos de luz

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Ângulo do feixe (Nom.)                    | 150 °    |
| Color rendering index (CRI)               | 80       |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %     |
| Fluxo luminoso                            | 1.521 lm |

#### Dados elétricos e de operação

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Frequência de entrada    | 50° a 60° Hz |
| Line Frequency           | 50 to 60 Hz  |
| Consumo de energia       | 13 W         |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s        |
| Potência equivalente     | 175 W        |

#### Temperatura

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 55 °C |
|-------------------------|-------|

#### Controles e dimerização

|           |     |
|-----------|-----|
| Regulável | Não |
|-----------|-----|

#### Dados mecânicos e de compartimento

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Acabamento de lâmpada | Fosco |
| Forma da lâmpada      | G95   |

### Dados técnicos de luz

| Order Code   | Full Product Name                      | Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | Código da cor |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 929002441871 | LEDGlobe13-175W G95 E27 WW 100-240V BR | 2700 K                                   | 827           |
| 929002441971 | LEDGlobe13-175W G95 E27 CDL100-240V BR | 6500 K                                   | 865           |

LED em formato A

