



Malaga σύγχρονο στιλ

Malaga SGS101

Το Malaga είναι ένα πολυχρηστικό φωτιστικό οδικού φωτισμού. Προσφέρει μοντέρνο στιλ και ποιοτικό φωτισμό για ασφαλή και άνετη οδήγηση και για φωτισμό υπαίθριων χώρων με χαμηλό κόστος επένδυσης και συντήρησης. Το οπτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει καλό έλεγχο της δέσμης και φωτεινή ροή. Το Malaga παρέχει βέλτιστη φωτεινότητα και καλή ομοιομορφία όταν το ύψος στήριξης είναι περίπου ίσο με το πλάτος του δρόμου και η απόσταση μεταξύ των στύλων είναι περίπου 3,5 φορές το πλάτος του δρόμου. Είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού και για πλευρική στερέωση, ενώ διατίθεται και βραχίονας στερέωσης στον τοίχο.

Οφέλη

- Πολυχρηστικό φωτιστικό οδικού φωτισμού που προσφέρει μοντέρνο στιλ και ποιοτικό φωτισμό για ασφαλή και άνετη οδήγηση και για φωτισμό υπαίθριων χώρων
- Το οπτικό σύστημα παρέχει καλό έλεγχο της δέσμης και φωτεινή ροή, με βέλτιστη φωτεινότητα και καλή ομοιομορφία
- Σχεδιασμένο για χαμηλό κόστος επένδυσης και συντήρησης

Χαρακτηριστικά

- Μοντέρνο στιλ
- Αποτελεσματικός έλεγχος δέσμης και ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού και για πλευρική στερέωση, ενώ διατίθεται και βραχίονας στερέωσης στον τοίχο

Εφαρμογή

- Κατοικημένες περιοχές
- Οδικός φωτισμός
- Χώροι στάθμευσης
- Βιομηχανία

Χαρακτηριστικά

Τύπος	SGS101 (μικρή έκδοση)	Φωτεινή πηγή	HID:
			- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x HPL-N / E27 / 80, 125 W
Περιλαμβάνεται	Ναι (Κ)
λαμπτήρας	Όχι
Όργανα λειτουργίας	Ηλεκτρομαγνητικά (χαμηλών απωλειών, 230 ή 240 V / 50 Hz: - Επαγωγικά (IN)
Τάση δικτύου	230 ή 240 V
Οπτικό σύστημα	Οπτικό σύστημα 3 τμημάτων από αλουμίνιο με φινιρίσμα stucco υψηλής ποιότητας
Κάλυμμα οπτικού	Πολυανθρακικό κάλυμμα
συστήματος	
Εναυστήρας	Ημιπαράλληλος (SP) Ημιπαράλληλος, αυτόματης διακοπής (ST)
Προαιρετικά εξαρτήματα	Φωτοκύτταρο: Υποδοχή NEMA (P1), Minicell (P3)
Υλικά και φινιρίσμα	Σώμα: πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με υαλονήματα, με σταθεροποίηση UV Κάλυμμα οπτικού συστήματος: πολυανθρακικό Μονάδα στήριξης: χυτό αλουμίνιο, αντιδιαβρωτικό Βάση οργάνων λειτουργίας: πολυανθρακικό ενισχυμένο με υαλονήματα

Χρώμα	Γκρι, RAL 7035
Εγκατάσταση	Πλευρική στερέωση: σε βραχίονα 42 / 60 mm Τοποθέτηση σε κορυφή ιστού: αξονική είσοδος 42 / 60 mm Η τάπα είναι αναστρέψιμη για πλευρική στερέωση και τοποθέτηση σε κορυφή ιστού Συνιστώμενο ύψος στερέωσης: 6 m Τυπική γωνία κλίσης σε κορυφή ιστού: 15 Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης: δεν έχει εφαρμογή Ρυθμιζόμενη κατανομή φωτισμού: δεν έχει εφαρμογή Μέγ. εμβαδόν ανεμοπίεσης: 0,09 m Μέγ. τιμή SCx ανά πλευρά: 0,04 m
Συντήρηση	Αρθρωτό κάλυμμα με κλιπ γρήγορης απελευθέρωσης και εύκολα αποσπώμενη πλάκα οργάνων λειτουργίας
Εξαρτήματα	Τάπες 34 - 42 mm για πλευρική στερέωση και 76 mm για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού Βραχίονας για στερέωση σε τοίχο
Βασικές εφαρμογές	Κατοικημένες περιοχές, δρόμοι, χώροι στάθμευσης, βιομηχανία

Versions



MALAGA - E27

Λεπτομέρειες για το προϊόν

OPDP_SGS101k_0001-Detail
photo



Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή E27

Σήμανση CE CE mark

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος PC

Αριθμός πηγών φωτός 1

Τύπος οπτικού συστήματος Moveable reflector

Κωδικός ονομασίας σειράς SGS101

Τεχνικός φωτισμός

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση 15°

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στόλου 15°

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Χρώμα Gray

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Σύστημα ελέγχου	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ισχύς λαμπτήρα
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	E	-	-
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	CONV	SON-T	50 W
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	CONV	SON-T	70 W
11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	CONV	SON-I	70 W

