



Malaga – stil contemporan

Malaga SGS101

Malaga este un produs versatil cu o largă aplicabilitate în iluminatul căilor de circulație rutiere și pietonale. Stilul constructiv, modern generează un iluminat de calitate pentru șofatul confortabil, în deplină siguranță sau pentru iluminatul suprafețelor mari. Malaga asigură costuri scăzute de investiție și mentenanță. Sistemul optic a fost proiectat pentru un control bun al fluxului luminos și al randamentului aparatului de iluminat. Malaga generează un iluminat optim și o uniformitate bună a fluxului luminos la o înălțime de montaj egală cu lățimea drumului și la o spațiere între stâlpi egală cu de 3,5 ori lățimea căii de circulație. Permite montajul pe braț sau în cap de stâlp; este disponibil și un braț de prindere pe perete.

Beneficii

- Versatile road lighting luminaire offering modern styling and quality lighting for safe, comfortable driving and for area illumination
- Optical system delivers good beam control and light output, with optimal illuminance and good uniformity
- Designed for low investment and maintenance costs

Caracteristici

- Modern styling
- Effective beam control and uniform light distribution
- Suitable for post-top and side-entry mounting; wall-mounting bracket also available

Cerere

- Residential areas
- Roads
- Car parks
- Industry

Malaga SGS101

Specificații

Tip	SGS/HGS101
Sursa de lumina	SGS101: SON-T (50, 70 W), SON-I/E (50, 70 W), CDO-TT 70 W HGS101: HPL-N 80, 125 W
Lampă inclusă	Versiune standard, disponibilă
Aparataj	Balasturi electromagnetice - SGS101: BSN - HGS101: BHL
Sistem optic	Reflector din aluminiu format din trei piese

Culoare	Gri (RAL 7035)
Materiale	Carcasă: polipropilenă stabilizată la radiația UV, armată cu fibre de sticlă Difuzor: policarbonat rezistent la radiația UV
Instalare	Prindere pe braț sau în cap de stâlp (diametre stâlpi 34-60mm)
Aplicații principale	Zone industriale, zone rezidențiale, drumuri secundare, drumuri locale, parcuri, sensuri giratorii

Versions



Detalii produs

OPDP_SGS101k_0001-Detail photo



Malaga SGS101 road-lighting luminaire with flat glass, post-top mounting



Malaga SGS101 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting



Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK08

General Information

Baza elementului de fixare E27
 Marcaj CE CE mark
 Cod familie de produse SGS101

General Information

Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/				Număr de surse		Tip de sistem optic
		lentilă	Echipament	Cod familie lămpi	Putere lampă	de lumină		
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	-	-	-	-	Moveable reflector with Allen screw	
93190600	SGS101 MAX70W-E27 II MR	-	-	-	-	1	Moveable reflector	
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	PC	E	-	-	1	Moveable reflector	
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	50 W	1	Moveable reflector	
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	50 W	1	Moveable reflector with Allen screw	
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw	
63457000	SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw	
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector	
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw	
61407700	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD P1 42/60	PC	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw	
11977900	SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A	PC	CONV	SON-TPP	70 W	1	Moveable reflector	
63460000	SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60	PC	CONV	SON-TPP	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw	
11978600	SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector	
11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector	
26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	PC	CONV	SON-I	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw	
63647500	SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector	
63648200	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60	FG	CONV	SON-T	70 W	1	Moveable reflector with Allen screw	

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Culoare	Order Code	Full Product Name	Culoare
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	61407700	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD P1 42/60	GR
93190600	SGS101 MAX70W-E27 II MR	-	11977900	SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A	GR
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	GR	63460000	SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60	GR
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	GR	11978600	SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A	GR
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	GR	11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	GR
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	SA	26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	GR
63457000	SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60	SA	63647500	SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60	GR
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	GR	63648200	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60	GR
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	GR			

Light Technical

Malaga SGS101

Order Code	Full Product Name	Unghi standard de înclina ie pentru montare pe bra	Unghi standard de înclina ie în cap de stâlp
26912200	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60	-	-
93190600	SGS101 MAX70W-E27 II MR	-	-
63674100	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60	15°	15°
11859800	SGS101 SON-T50W II MR SKD 42/60	15°	15°
26903000	SGS101 SON-T50W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
63456300	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	15°	15°
63457000	SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60	15°	15°
63458700	SGS101 SON-T70W II MR SKD 42/60	15°	15°
63459400	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
61407700	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD P1 42/60	15°	15°

Order Code	Full Product Name	Unghi standard de înclina ie pentru montare pe bra	Unghi standard de înclina ie în cap de stâlp
11977900	SGS101 SON-TPP70W K II MR SKD 42/60A	0°	0°
63460000	SGS101 SON-TPP70W K II MR-AS SKD 42/60	15°	15°
11978600	SGS101 SON-I-70W-CO K II MR 42/60A	0°	0°
11862800	SGS101 SON-I-70W II MR 42/60	15°	15°
26917700	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	15°	15°
63647500	SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60	15°	15°
63648200	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60	15°	15°

