



Iridium – önünüzdeki yolu aydınlatır

Iridium SGS254/454

Iridium, üç ana uygulama için tasarlanan yol aydınlatma armatürleri sunmaktadır: Yerleşim alanları ve ara yollar, ana yollar ve otobanlar. Modüler yapısı, optik ve elektronik komponentlerin entegrasyonuna olanak tanıyarak giderek artan beyaz ışık ve kontroller gibi yol aydınlatmasının değişen koşullarına adaptasyonu olanaklı kılar. Iridium; üstün optik özellikleri, karartma ve Telemangement (uzaktan yönetim) olanakları ve montaj ve bakım kolaylığı sayesinde düşük sahip olma maliyeti sağlar. Iridium aydınlatma armatürü ailesi MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis ve LED kullanılan modelleri kapsar. 3,5 ila 12 metre arasındaki montaj yükseklikleri için dört farklı boyda sunulur ve yandan veya üstten montaja uygun yapıdadır. Eksiksiz montaj desteği yelpazesi, sütun ile yumuşak biçimde yuvarlatılan aydınlatma armatürü arasında görsel tutarlılığı sağlayarak Iridium'un genel bir çözüm olmasını sağlar. Her Iridium aydınlatma armatürü, tam olarak geri dönüştürülebilir, yalnızca ışık kaynağının ve sürücünün ayrıca geri dönüştürülmesi gerekir.

Faydaları

- Yol aydınlatmasında 'Çevreci Kent aydınlatma çözümü'ne doğru atılan büyük bir adım
- Dış mekan aydınlatma yetkililerinin çevreci yaklaşımda en son yenilikleri kullanıma sokarken mümkün olan en uygun Toplam Sahip Olma Maliyetini gerçekleştirmelerini sağlar
- Dünya çapında kabul gören tasarım ve ileri derecede modüler yapı, çeşitli boyutlar, malzeme ve seçenekler içeren geniş yelpaze

Iridium SGS254/454

Özellikler

- Aile; MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis ve LED kullanılan modelleri kapsar.
- Üstün optikler
- Karartma ve Uzaktan Yönetim özelliği
- Dört farklı boyutta, yandan montaj ve en üst montaja uygun; ayrıca tam destek çeşitliliği
- Tamamen geri dönüştürülebilir, yalnızca ışık kaynağının ve sürücünün ayrıca geri dönüştürülmesi gerekir

Uygulama

- Endüstriyel alanlar
- Yol
- Geçitler
- Göbekler

Şartlar

Tür	SGS254 (cam yüzüyle güçlendirilmiş polyester saçak modeli) SGS454 (alüminyum saçak modeli)
Işık kaynağı	HID: - 1 adet MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250, 400 W - 1 adet SON / E40 / 150, 250, 400 W - 1 adet MASTER CDM-T Elite MW / PGZ18 / 210, 315 W Endüktif ampul sistemi: - 1 adet MASTER QL sistemi / 165 W
Ampul dahil	Evet (K) Hayır
Tertibat ve kompanzasyon	Elektro manyetik (düşük kayıplı), 230 veya 240 V / 50 Hz: - Endüktif (IN) - Kapasitif (C) Elektronik, 220-240 V / 50-60 Hz: - Elektronik (EB)
Optik	Kapalı T-pot (CP) çift IP-66'lı "Opti-C", optiğin temizlenmesini kolaylaştırır ve lamba konumunun hassasiyetini artırır Yontulmuş açık T-pot (TP) "Opti-O" lambaya kolay erişim konsepti Yontulmuş açık CT-pot (OR) "Optic-O" lambaya kolay erişim konsepti (CDM-T Elite MW lamba modeli)

Şartlar

Malzemeler ve kaplama	Saçak: Kalıpta Kaplama* (SGS254) özellikli cam yüzüyle güçlendirilmiş polyester veya alüminyum (SGS454) Çerçeve: kumlanmış dökme kalıp alüminyum Optik kapaklar: sertleştirilmiş cam IK08 Yansıtıcı: ileri derecede saf alüminyum Tertibat yatağı muhafazası: poliamid Ön klips: paslanmaz çelik
------------------------------	---

Optik kapak	Cam çanak (GB) daha iyi alan ve daha iyi gece koruma çözümü Düz cam (FG), parlamayı azaltır ve gece kirliliğini iyileştirir DynaClean kaplamalı düz cam (FGD)
Ateşleyici	Seri (SI) Seri, kendiliğinden duran (SS) Seri, dijital ateşleyici (SUD) Yan paralel (SP) Yan paralel, kendiliğinden duran (ST) Yan paralel, dijital ateşleyici (SND)
Seçenekler	Aydınlatma kontrolleri: Chronosense (CH) Işık regülasyonu: - Karartma anahtarı (SW) - Ters çevirme işlevi bulunan karartma anahtarı (SWR) Fotosel: - NEMA soket (P1), Minicell (P3) Filtre bobini (F) dahil Sigorta (FU) dahil Plastik model için güvenlik kablosu (SC) bakım risklerini azaltır

Renk	Gri (GR) Diğer RAL veya AKZO renkleri istek üzerine sağlanır (örn. 7035) Ürünün ömrü boyunca daha iyi görünüm için metalik çerçeve (FM)
-------------	---

Iridium SGS254/454

Kurulum	Yandan montaj: yanal giriş çapı Ø 34 / 60 mm
	Üstten montaj: eksenel giriş çapı Ø 60 / 76 mm (60/76)
	Önerilen montaj yüksekliği: 15 m
	Standart devirme açısı en üst: 5°
	Ayarlanabilir devirme açısı: ilgisiz
	Ayarlanabilir ışık dağılımı: 7 konum
	Maks rüzgar alanı: 0,20 m



	Yan maks SCx değerleri: 0,063 m
Bakım	Yukarıdan aletsiz açılır ve fişle soketten ayrılır
Aksesuarlar	Farklı montaj olanakları için özel ayrı direk ve duvar destekleri mevcuttur
Açıklamalar	* Kalıpta Kaplama (IMC) cam yünlerinin görünmesini önler CP optikte lamba bölmesi için çift IP66 sınıflandırması bulunur EN 60598-2-3 ile uyumludur
Ana uygulamalar	Endüstriyel alanlar, yollar, geçitler, göbekler

Versions



Iridium SGS254/454, svitidlo
veřejného osvětlení se skleněným
krytem (GB)

Boyutlu çizim



Product	A
SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND	319 mm

