



CoreLine Adosable o Suspendeda: Diseño extraplano para una instalación discreta

CoreLine adosable o suspendida

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La luminaria CoreLine adosable o suspendida de la gama de productos CoreLine LED puede emplearse para sustituir las luminarias de fluorescencia en aplicaciones generales de iluminación. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Beneficios

- Permite cambiar sencillamente luminarias fluorescentes convencionales básicas por luminarias LED
- Ahorro de energía de más de un 45% en comparación con las luminarias TL5
- Diseño de 39mm de altura

Características

- Tecnología LED integrada
- Carcasa fina
- Disponible accesorios de suspensión.
- Disponible una versión empotrable para utilizar en techos modulares

Aplicaciones

- Iluminación general

Especificaciones

CoreLine adosable o suspendida

Tipo	SM120V
Fuente de luz	Módulo LED no sustituible
Potencia	Versión de LED375: 40.5 W Versión de LED275: 24.5 W
Flujo lumínico	Versión de LED375: 3700 lm Versión de LED345: 3400 lm Versión de LED275: 2700 lm
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Vida útil media L70B50	50.000 horas
Vida útil media L80B50	30.000 horas
Vida útil media L90B50	15.000 horas
Índice de fallos del controlador	1,0% en 5000 horas

Promedio de temperatura ambiente	+25 °C
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	+0 a +25 °C
Equipo	Incorporado
Tensión	220-240 V / 50-60 Hz
Regulación	Sí, PSD (regulación Dali)
Material	Carcasa: acero
Color	Blanco (RAL9016)
Cubierta óptica	Policarbonato
Instalación	Individual
Accesorios	Conjunto de suspensión, SM120Z

Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

Detalles del producto



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_suspended_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_W60L60-DPP.tif

CoreLine adosable o suspendida

Detalles del producto



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_suspended_W20L120-
DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_W20L120-DPP.tif

Accesorios



Coreline Surface

Ordercode 910925864854,
910925864856

CoreLine adosable o suspendida

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +40 °C

Apta para encendidos y apagados aleatorios Sí

Aprobación y aplicación

Índice de protección frente a choque mecánico IK02

Código de protección de entrada IP20

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Información general

Marca CE Marcado CE

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Driver incluido Si

Certificado ENEC Marcado ENEC

Marca de inflamabilidad F

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 30 s

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Tipo de óptica WB

Código de gama de producto SM134V

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Índice Índice de reproducción cromática ≥ 80

Tolerancia de flujo lumínico +/-8%

Mecánicos y de carcasa

Color WH

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de regulación
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	-
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	-
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	-
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	-
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	-
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	-
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	-
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	-
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1%
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1%
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1%
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	1%
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	-
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	-
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	-
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	-
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	-
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	-
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	-
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	-
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (sin regulación en modo de emergencia)
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1%

CoreLine adosable o suspendida

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de regulación
99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	1%
99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	1%
99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	1%
99670600	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	1%
99671300	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	1%

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Order Code	Full Product Name	Regulable
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	No	34856400	SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC	Si
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	No	34859500	SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC	Si
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	Si	34860100	SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC	Si
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	Si	34863200	SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC	Si
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	Si	34864900	SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC	Si
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	Si	34867000	SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC	Si
34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	Si	34868700	SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC	Si
34865600	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC	Si	34870000	SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC	No
34866300	SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC	Si	34876200	SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC	No
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	No	34878600	SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC	Si
34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No	34882300	SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC	No
34872400	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Si	34884700	SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	No
34873100	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Si	34885400	SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	No
34874800	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Si	34886100	SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	No
34875500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	No	34887800	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Si
34877900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 NOC	Si	34888500	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Si
34879300	SM134V LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No	34889200	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Si
34880900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Si	34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Si
34881600	SM134V LED375/840 PSU W60L60 OC	No	34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	No
34883000	SM134V LED375/830 PSU W60L60 OC	No	34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	No
99665200	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 NOC	-	34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Si
99667600	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 OC	-	34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Si
99668300	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 NOC	-	99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	-
99669000	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 OC	-	99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	-
99672000	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-	99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	-
99673700	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-	99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	-
34853300	SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC	No	99670600	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	-
34854000	SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC	No	99671300	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	-

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial	Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm	34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm	34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm

CoreLine adosable o suspendida

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34879300	SM134V LED27S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
	PSU W60L60 ELB3 NOC				
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm

CoreLine adosable o suspendida

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34886100	SM134V LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
	PSU W20L120 ELB3 NOC				
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

CoreLine adosable o suspendida

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	34 W
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	28.5 W

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	30.5 W
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	31.5 W
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	22 W
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	31.5 W
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	23 W
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34 W
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	27 W
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	26.5 W
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	30.5 W
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34.5 W
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	35.5 W
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	25.5 W
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	35 W
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32 W
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	34 W
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	39 W
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

