



# CoreLine Surface-mounted – az egyértelmű LED-es választás

## CoreLine, felületre szerelt

Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel kiválthatók a hagyományos általános világítási célú lámpatestek. Egyszerű a megfelelő típus kiválasztása, könnyű a felszerelés és szinte nincs karbantartási igény – ezáltal ideális választás a világítás hatékony korszerűsítésére.

### Előnyök

- Lehetővé teszi, az egyszerű váltást LED technológiára
- Több mint 45%-os energiamegtakarítás a funkcionális TL5 lámpatestekhez képest
- Lapos, mindössze 40 mm magas kivitel

### Szolgáltatások

- Integrált LED-technológia
- Rendkívül lapos ház
- Függesztőkészlet kiegészítőként vásárolható
- Süllyesztett változat is kapható álmennyezeti alkalmazásokhoz

### Alkalmazás

- Általános világítás

### termékjellemzők

## CoreLine, felületre szerelt

<b>Típus</b>	SM120V
<b>Fényforrás</b>	Nem cserélhető LED-modul
<b>Teljesítmény</b>	LED37S változat: 40.5 W LED27S változat: 24.5 W
<b>Fényáram</b>	LED37S változat: 3700 lm LED27S változat: 2700 lm
<b>Színhőmérséklet</b>	3000 K vagy 4000 K
<b>Színvisszaadási index</b>	≥ 80
<b>Átlagos élettartam – L870B50</b>	50 000 óra
<b>Átlagos élettartam – L80B50</b>	30 000 óra
<b>Átlagos élettartam – L90B50</b>	15 000 óra
<b>Előtét meghibásodási aránya</b>	1.0% 5000 óránként

<b>Átlagos környezeti hőmérséklet</b>	+25 °C
<b>Működési hőmérséklet-tartomány</b>	-10 és +40°C között
<b>Előtét</b>	Beépített
<b>Hálózati feszültség</b>	220–240 V / 50–60 Hz
<b>Fényerő-szabályozás</b>	DALI
<b>Anyag</b>	Ház: acél
<b>Szín</b>	Fehér
<b>Optika</b>	Polikarbonát
<b>Csatlakozás</b>	Gyorsbontható csatlakozóval
<b>Felszerelés</b>	a lámpatest a felcsavarozott mennyezeti konzolra pattintható
<b>Tartozékok</b>	Függesztőkészlet, SM120Z 3 órás vészvilágító modul opcionális

## Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

## Termék részletei



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_suspended\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_W60L60-DPP.tif

## CoreLine, felületre szerelt

### Termék részletei



CoreLine\_Surface\_mounted-  
SM134V\_suspended\_W20L120-  
DPP.tif



CoreLine\_Surface\_mounted-  
SM134V\_W20L120-DPP.tif

### Tartozékok



Coreline Surface

Ordercode 910925864854,  
910925864856



Coreline Surface Acc.

Ordercode 34896000

## CoreLine, felületre szerelt

### Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 és +40 °C között
----------------------------------	----------------------

Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Igen
---------------------------------------	------

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK02
------------------------------	------

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20
--------------------------------------	------

### Általános információ

CE jelölés	CE mark
------------	---------

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
---------------------	-----------------------

Vezérlővel együtt	Igen
-------------------	------

ENEC jel	ENEC mark
----------	-----------

Gyűlékonysági jelzés	F
----------------------	---

Izzóhuzalozás teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
---------------------	--------------------------------------

Cserélhető fényforrás	Nem
-----------------------	-----

Szerelvényegységek száma	1 unit
--------------------------	--------

Az optika típusa	WB
------------------	----

Termékcsalád kódja	SM134V
--------------------	--------

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színvisszaadási index	≥80
-------------------------------	-----

Fényáramtűrés	+/-8%
---------------	-------

### Mechanika és tokozás

Szín	WH
------	----

### Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális fényerő-szabályozási szint
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nem értelmezhető
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nem értelmezhető
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Nem értelmezhető
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Nem értelmezhető
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1%
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1%
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1%
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	1%
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Nem értelmezhető
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Nem értelmezhető
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Nem értelmezhető
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Nem értelmezhető
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1%
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1%
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1%

## CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Maximális fényerő-szabályozási szint
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1%

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható fényerő	Order Code	Full Product Name	Szabályozható fényerő
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nem	34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	Igen
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nem	34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	Igen
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Igen	34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	Igen
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Igen	34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	Igen
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Igen	34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	Igen
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	Igen	34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	Igen
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	Igen	34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	Igen
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	Igen	34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Nem
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	Igen	34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Nem
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nem	34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	Igen
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem	34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Nem
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Igen	34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Nem
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Igen	34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Igen	34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nem	34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Igen
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Igen	34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Igen
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem	34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Igen
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Igen	34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Igen
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nem	34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nem	34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Igen
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Igen
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Nem	99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Nem	99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás

### Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V	99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V	99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V

## CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34853300	SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34854000	SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34856400	SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34859500	SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34860100	SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34863200	SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34864900	SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34867000	SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34868700	SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34870000	SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34876200	SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34878600	SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34882300	SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC	220 to 240 V
34884700	SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34885400	SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34886100	SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34887800	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34888500	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34889200	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	220-240 V

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítótest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34865600	SM134V LED375/830 SDCM <3	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítótest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34866300	SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34872400	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34873100	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34874800	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34875500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm

## CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34856400	SM134V LED37S/840 PSD	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
	W20L120 NOC				
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34884700	SM134V LED37S/830 SDCM <3	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm

## CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
	PSU W20L120 OC				
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	84 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	3700 lm
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W



## CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	34 W
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	28.5 W
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	30.5 W
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	31.5 W
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	22 W
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	31.5 W
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	23 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34 W
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	27 W
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	26.5 W
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	30.5 W
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34.5 W
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	35.5 W
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	25.5 W
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	35 W
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32 W
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	34 W
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	39 W
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35.4 W

