



CoreLine montaj aplicat – alegerea evidentă pentru LED

CoreLine Surface-mounted

Indiferent dacă este vorba de o clădire nouă sau de renovarea unui spațiu existent, clienții doresc soluții de iluminat care să asigure calitatea luminii și reducerea semnificativă a cheltuielilor din punct de vedere energetic și de întreținere. Noua gamă de produse cu LED CoreLine Recessed poate fi folosită pentru înlocuirea aparatelor de iluminat în aplicații de iluminat general. Procesul de selectare, instalare și întreținere este atât de ușor – este doar o simplă înlocuire. Aparatele de iluminat InterAct Ready cu comunicații wireless integrate din această familie sunt disponibile, pentru a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software InterAct.

Beneficii

- Permite o trecere simplă de la aparatele de iluminat fluorescente convenționale, la aparate de iluminat cu LED
- Reducerea consumului de energie cu 45 % în comparație cu aparatele de iluminat TLD
- Design subțire, cu o înălțime de numai 40 mm

Caracteristici

- Tehnologie LED integrată
- Carcasă compactă, îngustă
- Set de suspendare disponibil ca accesoriu
- Este disponibilă și varianta încastrată pentru utilizare în tavane cu grilă

Cerere

- Iluminat general

Specificații

CoreLine Surface-mounted

Tip	SM120V
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere	Variantă LED37S: 40.5 W Variantă LED27S: 24.5 W
Flux luminos	Variantă LED37S: 3700 lm Variantă LED27S: 2700 lm
Temperatură de culoare corelată	4000 K
Indicele de redare a culorii	≥ 80
Viață utilă medie L70B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	30.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	15.000 de ore
Rată de defectare balast	1,0% la fiecare 5000 de ore

Temperatură ambientală medie	+25 °C
Domeniu temperatură de funcționare	între +10 și +40 °C
Balast	Încorporat
Tensiunea rețelei	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Reglare intensitate luminoasă	Fără posibilitate de reglare a intensității luminoase
Material	Carcasă: oțel
Culoare	Alb
Capac optic	Policarbonat
Conexiune	Cu eliberare a tragerii
Instalare	Individual; fixare prin prindere a corpului de iluminat în consolele pre-înșurubate pentru tavan
Accesorii	Set pentru suspendare, SM120Z

Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

Detalii produs



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_suspended_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_W60L60-DPP.tif

CoreLine Surface-mounted

Detalii produs



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_suspended_W20L120-
DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_W20L120-DPP.tif

Accesorii



Coreline Surface

Ordercode 910925864854,
910925864856



Coreline Surface Acc.

Ordercode 34896000

CoreLine Surface-mounted

Application Conditions

Interval temperatură ambientală	+10 to +40 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20

General Information

Marcaj CE	CE mark
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	ENEC mark
Marcaj de inflamabilitate	F
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Tip de sistem optic	WB
Cod familie de produse	SM134V

Initial Performance (IEC Compliant)

Indice inițial de redare a culorii	≥80
Toleranță flux luminos	+/-8%

Mechanical and Housing

Culoare	WH
---------	----

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Not applicable
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Not applicable
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Not applicable
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Not applicable
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Not applicable
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Not applicable
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1%
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1%
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1%
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	1%
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Not applicable
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Not applicable
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Not applicable
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Not applicable
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Not applicable
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Not applicable
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Not applicable
34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Not applicable
34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	1%
99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	1%
99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	1%
99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	1%

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	Nu	34856400	SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC	Da
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	Nu	34859500	SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC	Da
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	Da	34860100	SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC	Da
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	Da	34863200	SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC	Da
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	Da	34864900	SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC	Da
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	Da	34867000	SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC	Da
34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	Da	34868700	SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC	Da
34865600	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC	Da	34870000	SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC	Nu
34866300	SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC	Da	34876200	SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC	Nu
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	Nu	34878600	SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC	Da
34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nu	34882300	SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC	Nu
34872400	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Da	34884700	SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	Nu
34873100	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Da	34885400	SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nu
34874800	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Da	34886100	SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nu
34875500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	Nu	34887800	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Da
34877900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 NOC	Da	34888500	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Da
34879300	SM134V LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nu	34889200	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Da
34880900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Da	34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Da
34881600	SM134V LED375/840 PSU W60L60 OC	Nu	34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nu
34883000	SM134V LED375/830 PSU W60L60 OC	Nu	34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nu
99665200	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 NOC	-	34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Da
99667600	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 OC	-	34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Da
99668300	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 NOC	-	99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	-
99669000	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 OC	-	99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	-
34853300	SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC	Nu	99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	-
34854000	SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC	Nu	99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	-

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34865600	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	220 to 240 V
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	220 to 240 V
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	220-240 V

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură de culoare	Randament	Flux
			inițială corelată	luminos LED inițial	luminos inițial
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură de culoare	Randament	Flux
			inițială corelată	luminos LED inițial	luminos inițial
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial
			de culoare inițială corelată		
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial
			de culoare inițială corelată		
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială	Temperatură de culoare inițială corelată	Randament luminos LED ini ial	Flux luminos ini ial
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34890800	SM134V LED37S/840	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială	Temperatură de culoare inițială corelată	Randament luminos LED ini ial	Flux luminos ini ial
	PSD W20L120 ELB3 OC				
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	3700 lm
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	34 W
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	28.5 W
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	30.5 W
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	31.5 W
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	22 W
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	31.5 W
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	23 W
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34 W
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	27 W
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	26.5 W
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34.5 W
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	35.5 W
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	25.5 W
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	35 W
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32 W
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	34 W
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	39 W
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35.4 W

