



SmartBalance: alia ao desempenho um design inteligente

SmartBalance, suspended

Embora em muitos casos o desempenho da iluminação funcional seja fundamental, os clientes também procuram recorrer a luminárias que sejam atraentes e/ou discretas. Para aplicações em que seja necessário proceder à montagem em superfície ou suspensão de luminárias, poderá ser difícil satisfazer ambos os requisitos mencionados. SmartBalance surge claramente como o próximo passo no âmbito da montagem em superfície e suspensão de luminárias dentro do segmento de mercado específico. Não só oferece uma maior eficiência energética, como também é visualmente atractivo e discreto. Além disso, o respectivo design minimiza o congestionamento no tecto e está em conformidade com todas as normas relevantes para escritórios.

Benefícios

Características

Aplicação

Avisos e Segurança

Especificações

Tipo	SP480P (versão de iluminação directa) SP482P (versão de iluminação directa/indirecta)
Fonte de luz	Philips Fortimo LED Line 1R
Potência (+/-10%)	t.b.d.
Ângulo do feixe	t.b.d.

Fluxo luminoso	3000, 3500 ou 4000 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 ou 4000 K
Índice de restituição cromática	>80

SmartBalance, suspended

Vida útil média L70B50	70.000 horas
Vida útil média L80B50	50.000 horas
Vida útil média L90B50	25.000 horas
Taxa de falhas do controlador	1% por 5000 horas
Temperatura ambiente média	+25°C
Intervalo da temperatura de funcionamento	+10 a +35°C
Controlador	Incorporado
Tensão de rede	220-240 V / 50-60 Hz
Regulação	Regulável
Entrada do sistema de controlo	1-10 V ou DALI
Opções	Iluminação de emergência: 1,5 horas Peça de união
Material	Invólucro: policarbonato e chapa metálica Tampa: PMMA ou policarbonato Óptica: acrilato ou policarbonato

Cor	Branco (WH) ou cinzento prateado (SI)
Óptica	Óptica de micro-lentes OLC em acrílico transparente (ACC-MLO)
Ligação	Conector de encaixe (PI)
Manutenção	Módulo óptico selado; não é necessária limpeza interior
Instalação	Montagem suspensa com um conjunto de suspensões em fio de aço único incluindo um cabo de alimentação, 170 cm Conjunto de suspensão SMT1: inclui dois tubos metálicos Conjunto de suspensão SM2: inclui tampa de tecto e tubo metálico Conjunto de suspensão SMT1: ligação com grampos a um tecto com barra em T exposta com duas suspensões de fio de aço Ajuste preciso rápido com dispositivo de engate (Reutlinger) Ligação de passagem possível Opcional: peça de união para ligação mecânica e eléctrica de duas luminárias suspensas

Versions



SmartBalance Suspended Mounted - LED Module, system flux 3500 lm

Detalhes do produto



Coupling piece (kit)

SmartBalance, suspended

Acessórios

Ordercode 26503000

