



Montare directă pe vechile instalații cu economii energetice imediate pentru cuarț cu descărcare în halogenuri metalice

MASTERColour CDM MW Eco

Lămpi ceramice cu descărcare în halogenuri metalice cu bec exterior tubular transparent sau elipsoidal vopsit, personalizate pentru a înlocui și depăși lămpile cu cuarț cu descărcare în halogenuri metalice de pe echipamentul existent.

Beneficii

- Montare directă pe vechile instalații pentru diferite lămpi cu cuarț cu descărcare în halogenuri metalice, funcționează pe echipamentul de control existent (Mercur și HPS)
- Cel mai mic cost total de deținere la schimbarea lămpilor datorită economiilor energetice și duratei lungi de viață, ca rezultat al întreținerii la un flux luminos ridicat

Caracteristici

- Tehnologie ceramică (CDM) testată de la Philips care oferă
- Eficacitate ridicată pentru economiile energetice și mai multă lumină inițială
- Întreținere excelentă la un flux luminos care asigură o durată lungă de viață
- Redare excelentă a culorii, care satisface EN1246-1

MASTERColour CDM MW Eco

Cerere

- Iluminatul pentru manifestații sportive, iluminatul ambiental al clădirilor și monumentelor, iluminatul perimetrelor, de exemplu, porturi și șantiere de construcții, iluminatul bolților, de exemplu, benzinăriile
- Iluminatul de la înălțimi mari, de exemplu, ateliere industriale, săli de expoziție, hypermarketuri, mall-uri de cumpărături, magazine de bricolaj, biserici, aeroporturi, gări

Warnings and safety

- Pentru utilizare împreună cu echipament de control proiectat pentru lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu de înaltă presiune cu ignitor extern
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.
- Durata de repornire la cald poate fi de până la 15 minute; prin urmare, se recomandă ignitoarele T15.

Versions




LPPR SON E40 E39



LPPR CDO-TT 0003


Cote



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	47 mm	11,9 mm	161 mm	257 mm

MASTERColour CDM MW Eco

Cote



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40
Date tehnice lumină	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,371
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,366
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material bec	Sticlă tare

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Poziție de funcționare
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	UNIVERSAL
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Poziție de funcționare
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	UNIVERSAL
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	P45

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	88	90 lm/W	32.400 lm
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	89	90 lm/W	20.500 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	88	94 lm/W	21.400 lm
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	88	98,06 lm/W	35.400 lm

MASTERColour CDM MW Eco

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	118 V	360,0 W
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	117 V	228,5 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	127 V	227,0 W
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	123 V	361,0 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	Sticlă vopsită	B90
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	Sticlă vopsită	B90

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	Transparent	T46
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	Transparent	T46

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h	Conținut de mercur (Hg) (max.)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	360 kWh	48 mg	48,0 mg
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	229 kWh	32 mg	32,0 mg
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	227 kWh	32 mg	32,0 mg
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	361 kWh	48 mg	48,0 mg

