



Descrierea produsului

Startere Ecoclick

Gamă variată de startere electronice de calitate superioară pentru aprinderea surselor de iluminat fluorescente care operează cu balast electromagnetic.

Beneficii

- Singurul starter care oferă o instalare ușoară, rapidă fără ajutorul altor ustensile
- Nu cauzează stres-chiar și starterele prinse bine pot fi demontate ușor
- Produs prietenos mediului, conceput pentru reciclare (fără conținut de plumb și substanțe radioactive)
- Durată de funcționare mai mare cu 25%; costuri de întreținere mai reduse comparativ cu starterele de joasă-calitate care nu respectă standardele IEC
- Conectivitate optimă datorită componentelor din alamă și pinilor din alamă anti-oxidantă
- Componente de ignifugare și carcasă rezistentă la razele UV pentru un plus de securitate și o aprindere în siguranță (validate de Laboratoarele Underwriters UL)

Caracteristici

- Carcasă special reconceptuată prin adăugarea a două deschideri în care pinii altui starter de încadrează perfect (brevet de invenție)
- Fără conținut de substanțe radioactive (brevetat) și plumb (conform cerințelor RoHS)
- Fiabilitate foarte mare cu 10,000 de întreruperi în siguranță
- Canistra din plastic (polycarbonat -produs de ignifugare) conține aprinzător cu 2 pini și condensator pentru deparazitare radio (antibruiaj) de foarte bună calitate
- Preîncălzirea bine definită și tensiunea de vârf asigură o aprindere sigură

Startere Ecoclick

Cerere

- Apinde surse fluorescente de toate tipurile cu balast electromagnetic convențional folosind sursele TL-D (T8), TL (T12), TL mini și PL-L
- Starterele S2 Ecoclick sunt adecvate pentru:
 - 110/130V, 4-22W aplicații unice
 - 220/240V, 4-6-8-15-18-22W aplicații unice
 - 220/240V, 4-22W aplicații în serie
- Starterele S10 Ecoclick sunt adecvate pentru operații unice cu funcționare la tensiune de 220/240V, 4-65W
- Starterul S10 Ecoclick este necesar în aplicațiile unice la o tensiune de 220/240V, 13W
- Starterul S2 Ecoclick este recomandat pentru aplicație unică la o tensiune de 220/240V, 18W asigurând un plus de performanță

Versions




LPPR STARTER PHL 0003



LPPR STARTER PHL 0004

Cote



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Funcționare și sistem electric	
Tensiune (nom.)	220-240 V
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb

Funcționare și sistem electric

Startere Ecoclick

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
69769126	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	4 W
69769128	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	4 W
69769133	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	4 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
69750926	S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	22 W
69750928	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	22 W
69750933	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	22 W

