



Produktbeskrivning

Ecoclick – miljöanpassade tändare

Miljöanpassade lysrörständer för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ)

Fördelar

- Den enda tändaren som enkelt kan bytas ut utan hjälp av verktyg
- Ingen irritation – även tändare som sitter fast byts enkelt
- Miljövänliga, återvinningsbara (inget bly eller radioaktivt material)
- Längre livslängd på lysrören (upp till 25 % jämfört med lågpriständare som inte uppfyller IEC-normen)
- Optimal kontakt tack vare oxidationsfria mässingskontakter
- Flamsäkra komponenter samt UV-tålig ytterhylsa för extra säkerhet

Funktioner

- Nydesignad patenterad ytterhylsa med två försänkningar vilket möjliggör snabbt byte med hjälp av kontaktstiften på den nya tändaren
- Inga radioaktiva delar (patent) och blyfri (enligt RoHS-direktivet)
- Pålitligt för mer än 10 000 säkra tändningar
- Flamsäkert material
- En väl kontrollerad förvärmning, rätt tändpuls för säker tändning

Användning

- Används med konventionella reaktorer (EM-typ) och lysrör TL-D (T8), TL (T12) samt kompaktlysror PL-L
- S2 Ecoclick-tändaren är avsedd för:
 - 110/130 V, 4-22 W singelkoppling
 - 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W singelkoppling
 - 220/240 V, 4-22 W seriekoppling
- S10 Ecoclick-tändaren är avsedd för 220/240 V, 4-65 W singelkoppling
- S10 Ecoclick-tändaren för 220/240 V, 13 W singelkoppling
- S2 Ecoclick-tändaren rekommenderas för 220/240 V, 18 W singelkoppling för optimal prestanda


Ecoclick – miljöanpassade tändare

Versions



LPPR STARTER PHL 0003

Måttskiss



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Drift och elektricitet	
Spänning (nom)	220-240 V
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
69769126	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	4 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
69769128	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	4 W

