

Philips Cebadores para bronceado

Cebadores para bronceado

Gama de arrancadores de primera calidad para encender las lámparas fluorescentes que funcionan con balastos electromagnéticos

Beneficios

- Fácil de instalar (hacer clic y cambiar)
- encendido seguro
- Ecológica

Características

- Filtrado forma de arranque y dos muescas adicionales (innovación patentada)
- Retardantes de llama componentes y el recipiente resistente a los UV
- Sin plomo y sin sustancias radiactivas

Aplicaciones

- Encender las lámparas fluorescentes (todas las marcas) que operan en un balasto electromagnético convencional.
- Bodytone Starter 15-20W - 130V ~ 110-15-20W, una sola aplicación
- Bodytone Starter 15-20W - 220-240V ~, 15-20W, Soltero / Series aplicación
- Bodytone Starter 25-100W - 220-240V ~, 25-100W, único de solicitud
- Bodytone Starter 120-180W - 220-240V ~, 120-180W, una sola aplicación
- S12 Bodytone Starter 115-140W - 220-240V ~, 115-140W, una sola aplicación
- S16 Starter 220-240 ~, 70, 75, 85, 100, 125W, aplicación individual

Advertencias y seguridad

- Componentes de llama retardable
- Bote resistente UV


Cebadores para bronceado

Versions



LPPR STARTER PHL 0004

Plano de dimensiones



Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25	40,3 mm	21,5 mm
BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	40,3 mm	21,5 mm
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Detalles del producto



BodyTone 120-180 W, BK



S12, 115-140W



BodyTone 25-100 W, BK

Cebadores para bronceado

Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa Negro

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
90379226	S12 115-140W 220-240V UNP/ 20X25CT	220-240 V	115 W
90370926	BodyTone St 25-100W 220-240V UNP/20X25CT	220-240 V	100 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
90348826	BodyTone St 120-180W 230-240V UNP	230-240 V	120 W

