



Większe możliwości projektowania

MASTER TL5 Circular

Okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Korzyści

- Cienkie bańki o średnicy 16 mm umożliwiają projektowanie wyjątkowo płaskich opraw
- Okrągła i elegancka
- Wysoka skuteczność świetlna
- Dobre oddawanie barw
- Wyższa średnia sprawność systemu

Cechy

- Idealny okrągły kształt
- Trójpasemowy luminofor zapewniający bardzo wysoką skuteczność świetlną
- Specjalnie zaprojektowane do współpracy ze statecznikami elektronicznymi
- Technologia amalgamatowa (o mocy wyłącznie 55 i 60 W)

Zastosowanie


- Powiększa możliwe zastosowania świetlówek TL5
- Sprawdza się w bardzo wielu różnych zastosowaniach profesjonalnych i półprofesjonalnych
- Idealne rozwiązanie do sklepów, biur i przestrzeni publicznych o nietypowym układzie
- Lampy amalgamatowe o mocy 55 W i 60 W, o ograniczonej przydatności do zastosowań wymagających przyciemniania

MASTER TL5 Circular

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	2GX13
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	C-T5
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Nominalny okres eksploatacji
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	12 000 h

Order Code	Full Product Name	Nominalny okres eksploatacji
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	-

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Współrzędna Chromatyczności X	Współrzędna Chromatyczności Y	Oznaczenie koloru	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
		(Nom)	(Nom)				
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,44	0,403	barwa ciepło-biała (WW)	3000 K	76 lm/W	4 210 lm
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,38	0,38	Chłodny biały (CW)	4000 K	83 lm/W	5 000 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

MASTER TL5 Circular

Order Code	Full Product Name	Lamp Current	Zużycie energii
		(Nom)	
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,550 A	55,7 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current	Zużycie energii
		(Nom)	
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,470 A	60,6 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w
		kWh/1000 h
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	56 kWh
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	61 kWh

