



Fluorescentieverlichting . met hoge efficiëntie

MASTER TL5 High Efficiency

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Voordelen

- Maakt maximale ontwerpvrijheid mogelijk voor armaturen
- Lamplengten maken gemakkelijk monteren mogelijk in plafondmodulesystemen
- Hoog lamp- en armatuurrendement

Kenmerken

- 40% dunner en 5 cm korter dan overeenkomstige
- TL-D-lampen
- Hoog lamprendement van maximaal 104 lm/W
- Specifiek ontworpen voor gebruik met
- elektronische VSA's
- Maximale lichtopbrengst wordt bereikt bij ongeveer
- 35 °C in vrij brandende positie

Toepassing

- Ideaal voor inbouw-, opbouw- en pendelarmaturen in kantoren, winkels, scholen, openbare gebouwen en industrie, waar een hoogwaardige energiezuinige verlichting vereist is

MASTER TL5 High Efficiency

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



LPPR TL5-HE8

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm
UNP/40					

