



Verdens mest effektive lysrør

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. TL5 HE Eco-lyskilden gir svært godt vedlikehold av lumen og utmerket fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Fordeler

- Opptil 10 % energibesparelse ganske enkelt ved å skifte lyskilde
- Samme lyskvalitet som MASTER TL5 HE-lyskilder
- De samme fordelene som vanlige TL5-lyskilder

Funksjoner

- Høy lyskildeeffekt på opptil 114 lm/W
- Opptil 10 % energireduksjon sammenlignet med standard MASTER TL5 HE-lyskilder
- Lyskvalitet som et Super 80-lysrør

Søknad


- Passer perfekt i skjulte, overflatemonterte og pendelede armaturer på kontorer, butikker, skoler, offentlige bygninger og i industrien der energibsparende høykvalitetsbelysning behøves.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Drift og elektronikk	
lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korreleret fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
927989883031	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	82	92 lm/W	1 150 lm
927990984031	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	0,38	0,38	Kaldhvit (CW)	4000 K	80	103 lm/W	2 520 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
927989883031	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	12,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
927990984031	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	25,4 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927989883031	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	13 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
927990984031	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	26 kWh

MASTER TL5 High Efficiency Eco

