



Zářivkové osvětlení s nejvyšším jasem

MASTER TL5 HO

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Výhody

- Umožňuje miniaturizaci systémů a dává maximální svobodu v řešení svítidel
- Délky zářivek se hodí pro snadnou montáž do stropních modulů
- Optimální v případech, kde je třeba vysokého světelného toku
- Prakticky konstantní světelný výkon a vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti zdroje
- Dobré podání barev $R_a > 80$

Vlastnosti

- O 40% tenčí než zářivky řady TL-D
- Navržené pro vysoký světelný tok a miniaturizaci systémů
- Vysoce účinný třípásmový luminofor
- Vhodné pro použití s elektronickým předřadníkem a velmi vhodné pro stmívání
- Maximálního světelného výkonu je dosaženo přibližně při 35 °C v libovolné poloze svícení, pokud je použit vysokofrekvenční elektronický předřadník bez přídavného elektrodového žhavení
- Zapálení při teplotě -15 až +50 °C

MASTER TL5 HO

Aplikace

- Spojení kompaktní zářivky typu TL5 s vysokým světelným tokem typu HO přináší úžasné možnosti v architektonickém osvětlení
- Ekonomické řešení osvětlení v obchodech, průmyslových a skladových prostorách s vysokými stropy
- Vysoký světelný tok poskytuje optimální výsledky při použití v kancelářích, restauracích a recepcích

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

