Philips MASTER TL5 Secura

MASTER TL5 Secura

Esta lámpara TL5 High Output Secura (diámetro de tubo de 16 mm) tiene un recubrimiento protector que retiene el vidrio y los componentes de la lámpara en caso de rotura accidental. La lámpara se puede identificar fácilmente por un anillo azul en un extremo. Las zonas de aplicación son todas las ubicaciones en las que la rotura de cristal puede alterar las operaciones y puede tener incidencia sobre la seguridad del producto y las personas, p. ej. el sector de las bebidas y la alimentación. Esta lámpara cumple con la certificación HACCP y es compatible con la certificación HACCP.

Beneficios

- El recubrimiento protector especial alrededor de la lámpara evita que el producto contamine en caso de rotura accidental de la lámpara
- Resistencia a alta temperatura (hasta 200 °C) y ausencia de degradación bajo la influencia de temperatura o rayos UV
- Hace que las luminarias cumplan con los estándares relevantes del sector, como HACCP, ISO 22000 e IEC 61549

Características

- Recubrimiento protector alrededor de la lámpara
- Totalmente conforme con la norma IEC-61549, estándar sobre retención de fragmentos en lámparas
- Material de recubrimiento superior (teflón) con resistencia a alta temperatura (hasta 200 °C) y ausencia de degradación bajo la influencia de temperatura o rayos UV
- Anillo azul único alrededor de un extremo para la identificación
- Intercambiable directamente con todas las lámparas TL5 HO

MASTER TL5 Secura

Aplicaciones

- Industria farmacéutica ,alimentación y bebidas :fábricas ,centros de distribución ,sitios donde los costes de mantenimiento sean elevados (techos altos, lugares de dificil acceso)
- Apropiado para usar en ambientes co riesgo de rotura de los fluorescentes:Areas de deporte,etc....

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions

LPPR TL5HO8SE

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm
MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

MASTER TL5 Secura

Información general

Base del casquillo	G5

Datos técnicos de la luz

Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

Controles y regulación

Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	T5

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,2 mg

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
95227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	89 lm/W	4.250 lm
95231855	MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40	83 lm/W	4.425 lm
95235655	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40	82 lm/W	6.550 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
95227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	0,255 A	49,4 W
95231855	MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40	0,455 A	53,8 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
95235655	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40	0,530 A	80,0 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/ 1000 h
95227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	50 kWh
95231855	MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40	54 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/ 1000 h
95235655	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40	80 kWh

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.