



# Přirozené podání barev

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

### Výhody

- Umožňuje miniaturizaci a maximální tvůrčí svobodu při konstrukci svítidel. Délky zářivek jsou voleny s ohledem na snadnou montáž do systémových stropních modulů
- Prakticky konstantní úroveň světla a dobrý světelný tok
- Vynikající podání barev

### Vlastnosti

- O 40 % tenčí než zářivky TL-D
- Vysoce účinná vícepásmová fluorescenční vrstva v kombinaci s podkladní přípravou vrstvou
- Speciální konstrukce pro použití s elektronickým předřadníkem vhodná k regulaci
- Dosažení maximálního světelného toku při teplotě přibližně 35 °C při volném svícení, je-li použit elektronický předřadník s funkcí odpojení
- Možnost zapálení v teplotním rozmezí -15 až +50 °C

### Aplikace

- Pro místa s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnická výroba, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

