



Zie kleuren op een natuurlijke manier

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave ($\text{CRI} > 90$). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

Voordelen

- Miniaturisatie van verlichtingssystemen en maximale vrijheid bij verlichtingsontwerp, met gedefinieerde lamplengten voor eenvoudige montage in plafond-modulesystemen
- Vrijwel constant verlichtingsniveau met uitstekend lichtstroombehoud
- Weinig afzwarting, zelfs bij lage temperaturen, vergeleken met TL-D lampen
- Voor een excellente kleurweergave

Kenmerken

- 40% dunner dan bestaande TL-D lampen
- Ontworpen voor hoge lichtopbrengst en systeem-miniatuurisatie
- Hoogefficiënte multiband fluo-coating gecombineerd met precoating en lampbelasting
- Speciaal ontworpen voor gebruik met elektronisch voorschakelapparaat en zeer geschikt voor dimmen
- Maximale lichtopbrengst wordt bereikt bij ca. 35°C in vrije brandstand, indien een elektronisch HF-voorschakelapparaat zonder additionele elektrode verwarming wordt gebruikt
- Ontsteektemperatuur: -15° tot +50°C
- Excellente kleurweergave: $\text{Ra} > 90$

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Toepassing

- De compacte TL5 lamp biedt fascinerende mogelijkheden voor architectonische verlichting en klantspecifieke oplossingen
- Waar een hoge kleurperceptie vereist: EHBO- en operatiekamers in ziekenhuizen, printzalen, juwelenfabricage, tandartsen, kapperszaken, musea, winkels enz.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

