



Einfach Energie sparen

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Vorteile

- 10% Energieeinsparung (am EVG beträgt die Einsparung bis zu 10%)
- Maximal 10% Lichtstromrückgang über die gesamte Lampenlebensdauer

Merkmale

- Einfacher 1:1-Austausch in bestehenden Systemen:
- 16 W anstatt 18 W
- 32 W anstatt 36 W
- 51 W anstatt 58 W
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar

Anwendung


- Für die Innenbeleuchtung von Büros, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Krankenhäuser, Shops und Hotels mit einer Raumtemperatur von mindestens 20 °C

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MASTER TL-D Eco

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm
MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	28 mm	1'500.0 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm

Allgemeine Informationen

Sockel G13

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI) 82

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T8

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom) 1.7 mg

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X		Farbkoordinate Y		Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		(Nom)		(nom.)		Lichtfarbe	Farbtemperatur (Nom)		
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	0.44		0.403		Warmweiß (WW)	3000 K	82 lm/W	2'650 lm
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	0.313		0.337		Kühles Tageslicht	6500 K	79 lm/W	2'550 lm
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	0.44		0.403		Warmweiß (WW)	3000 K	89 lm/W	4'150 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	0.448 A	32.4 W
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	0.448 A	32.4 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	0.700 A	49.8 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	33 kWh
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	33 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	50 kWh

