



Lampe:

TL-D Blacklight Blue

Lavtrykk kvikksølvdamplamper med indre rør belagt med fluorescerende pulver som utstråler langbølge UV stråler - for å generere luminescens (reflektert UV-effekt)

Fordeler

- Hurtig gjenkjennelse av UV-reflekterende materialer
- Skaper spesielle atmosfærer og lyseffekter

Funksjoner

- TL-D/08 Blacklight blå lamper har et rett ytre rør

Søknad

- Deteksjon og analyse i tekstil- og kjemi-industrien
- Bank og rettsmedisin
- Spesial-effekter i nattklubber, diskotek og teatre
- Plakatbelysning

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


TL-D Blacklight Blue

Versions



LPPR TL-DBLB 0001

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



TL-D Blacklight Blue

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Teknisk belysning	
Fargebetegnelse	Blacklight Blue
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T26
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928048010805	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928048510805	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

