



Monteren en vergeten

MASTER TL-D Xtreme

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden en productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA's of speciale HF Xtreme-VSA's.

Voordelen

- Uiterst langere levensduur tot 10 jaar resulteert in lagere onderhoudskosten, en lagere afval- en verwijderingskosten aan het einde van de levensduur
- Minder gedoe met vroegtijdige uitval
- Vergemakkelijkt de overstap van individuele naar groepsvervanging

Kenmerken

- Extreem lange levensduur tot 10 jaar
- Lage kwikdosering in de markt voor lampen met lange lamplevensduur
- De langste levensduur wordt verkregen met speciaal ontworpen Philips HF Xtreme-VSA's
- Geen dimmen lager dan 30% om de levensduur te realiseren zoals die is gepubliceerd voor werking op 100%
- Lampvoet is voorzien van een x-vormige groene bodemplaat om de lamp te onderscheiden van andere fluorescentielampen

Toepassing


- Geschikt voor toepassingen waar de kosten van onderhoud (bijv. vanwege hoge plafonds, moeilijk bereikbaar) en storingen (door onderbreking van productieprocessen, sluiting van tunnels) hoog zijn, of waar lampuitval om veiligheidsredenen niet aanvaardbaar is (bijv. in tunnels en in voedings- en petrochemische industrieën)

MASTER TL-D Xtreme

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Algemene informatie

Lampvoet	G13
----------	-----

Gegevens lichttechniek

Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Kleurweergave-index (CRI)	80

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	T8
----------	----

Keurmerken en classificaties

Kwikhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8711500892775	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	88 lm/W	3.150 lm
8711500892799	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	86 lm/W	5.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8711500892775	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	0,430 A	36,4 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8711500892799	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	0,665 A	58,9 W

Keurmerken en classificaties

MASTER TL-D Xtreme

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500892775	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500892799	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	59 kWh

