



Cirkelformet lysstofrør med forbedret farvegengivelse

MASTER TL-E Super 80

Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer, herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i beboelsesområder.

Fordele

- /80-farver har en god farvegengivelse ($R_{a} > 80$) og er højtydende i forhold til standardfarver ($R_{a} < 50-70$)
- Skaber stemninger fra varm hvid til koldt dagslys

Funktioner

- Findes i standardfarver og /80-farver samt forskellige farvebetegnelser
- Symmetrisk, rundstrålende lysspredning

Anvendelsesområder


- Velegnet til brug i en lang række belysningsarmaturer til diverse formål, blandt andet mange dekorative belysningsarmaturer
- Velegnet til anvendelser, hvor der færdes mange mennesker, f.eks. skoler, kontorer, forretninger, teatre osv.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTER TL-E Super 80

Målskitse



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Generelle oplysninger	
Fod	G10q
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	C-T29
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	8 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8 mg

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Korreleret		Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
				Farvebetegnelse	farvetemperatur (nom.)		
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38	Kold hvid (CW)	4000 K	59 lm/W	1.285 lm
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,44	0,403	Varm hvid (WW)	3000 K	74 lm/W	2.375 lm
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Kold hvid (CW)	4000 K	74 lm/W	2.375 lm
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Varm hvid (WW)	3000 K	80 lm/W	3.200 lm
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Kold hvid (CW)	4000 K	80 lm/W	3.200 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Strømforsøg
		(nom.)	(nom.)	
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Strømforsøg
		(nom.)	(nom.)	
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Godkendelse og anvendelsesområde

MASTER TL-E Super 80

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	33 kWh
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh

