

Lite lysrør med forbedret lyskvalitet

MASTER TL Mini Super 80

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysing av skilt og til nødbelysning.

Fordeler

- God fargegjengivelse
- Høy effektivitet, både fra start og gjennom lampens levetid, med liten lystilbakegang sammenlignet med standard lamper
- Kompakt lampestørrelse gjør mulig små systemløsninger

Funksjoner

- Små tubediametre
- Svært effektiv trebånds lysrør
- Kan brukes på likestrøm med lav spenning

Søknad


- Ideell for bruksområder hvor det er begrenset plass men hvor det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet enn standard lysrør:
- inngangshall og trappeoppganger i boligblokker
- innebygd belysning i møbler, speil og skap
- nødlys

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTER TL Mini Super 80

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/840 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 8W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	G5

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	T5

Godkjenning og bruksområde

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korrelert fargetemperatur (nom)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/ 10X25CC	0,463	0,42	Glødelampe hvit	2700 K	59 lm/W	450 lm
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/ 10X25CC	0,463	0,42	Glødelampe hvit	2700 K	77 lm/W	1 000 lm
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/ 10X25CC	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	77 lm/W	1 000 lm
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/ 10X25CC	0,38	0,38	Kaldhvit (CW)	4000 K	77 lm/W	1 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/ 10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W

MASTER TL Mini Super 80

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/ 10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/ 10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/ 10X25CC	8 kWh
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/ 10X25CC	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/ 10X25CC	14 kWh
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/ 10X25CC	14 kWh

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.